

## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)

## 一般注文データ

バージョン	RJ45圧着プラグ, バリアント1金属、キング防止, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
注文番号	<a href="#">1963150000</a>
種別	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651658
数量	10 items

## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cULus)	E316369

## 寸法と重量

正味重量	124.2 g
------	---------

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...70 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

## 一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	Crimp
項目説明	バリアント 1 金属、 キンク防止	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
絶縁物断面、 最小	0.85 mm	絶縁物断面、 最大	1.05 mm
カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	接触表面	ニッケル下地金メッキ
接続直径、 固定式	0.36...0.51 mm	導体接続断面積、 固定式、 (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
接続直径、 細線仕様	0.46...0.61 mm	導体接続断面、 柔軟性 (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
MICE 分類 M	M3	MICE 分類 I	I3
MICE 分類 C	C1	MICE 分類 E	E3
シーズ直径、 最小	5 mm	シーズ直径、 最大	10 mm
シールド	360°、 オールラウンドエンクロージャ	保護度合い	IP67
プラギング回数	750		

## 一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	証明書番号 (cULus)	E316369
--------	--	---------------	---------

## 電気プロパティ

耐電圧、 接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、 接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
----------------	----------------	--------------	----------------

## 分類

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90

**IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

ECLASS 15.0

27-44-03-90


**IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面**

**寸法図**



## IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

## 一般注文データ

種別	IE-PP-V01P	バージョン
注文番号	<a href="#">1965690000</a>	プラグハウジング保護キャップ
GTIN (EAN)	4032248653911	
数量	10 ST	

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されています。MultiCard フォーマットの実証済マークです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
  - 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
  - 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

種別	ESG 9/11 K MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	