

## WGK 4/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

WGK 指接触保護対応絶縁エンクロージャーは、周波数コンバータ、電源、フィルターコンポーネントに対応する工業用電子エンクロージャーとして特に適しています。このエンクロージャーは、内部および外部での便利で信頼性の高い接続を提供します。Weidmüllerの水平(WGK)および垂直(WGKV)の2種類の電線取り出し方向で提供でき、電線接続方法や設置条件に合わせた最適な方法を選択できます。

## 一般注文データ

バージョン	OMNIMATE電源 - シリーズWGK, フィードスルーブレード, 定格断面: 4 mm <sup>2</sup> , ねじ接続, Wemid (PA), 緑/黄色, 直接実装, フィードスルーブレード (ブッシング)
注文番号	<a href="#">1936560000</a>
種別	WGK 4/Z GN/YE BX
GTIN (EAN)	403224864368
数量	50 items
製品データ	IEC: 500 V / 32 A / 0.5 - 6 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 30 A / AWG 30 - AWG 10
パッケージ	箱

## WGK 4/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E60693

## 寸法と重量

高さ	21.5 mm	高さ (インチ)	0.8465 inch
下位バージョンの高さ	21.5 mm	幅	8.1 mm
幅 (インチ)	0.3189 inch	長さ	10.1 mm
長さ (インチ)	0.3976 inch	正味重量	8.44 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズWGK	導体接続方法	ねじ接続
導体取り出し方向	180°	極数	1
ピンモデルシリーズ数量	1	顧客による実装済	はい
スクリュードライバーノブ	0.6 x 3.5	締付けトルク、最小.	0.6 Nm
締付けトルク、最大.	0.8 Nm	クランプネジ	M 3
被覆剥き長さ	8 mm	DIN VDE 0470に適合したタッピングセーフ	IP 20
保護度合い	IP20	保護	
接続方式 2	クランピングヨーク	接続方式 1	クランピングヨーク

## 材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	色	緑/黄色
カラーチャート (類似)	Not specified	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	保管温度、最小	-40 °C
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C
動作温度、最大	120 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C
温度範囲、設置、最大	120 °C		

## 接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>
配線接続断面 AWG、最小	AWG 30
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.5 mm <sup>2</sup>
固定式、最大 H05 (07) V-U	6 mm <sup>2</sup>
撓線、最小 H07V-R	0.5 mm <sup>2</sup>
撓線、最大. H07V-R	4 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.5 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最大H05 (07) V-K	4 mm <sup>2</sup>

**WGK 4/Z GN/YE BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ**

w. プラスチックカラーフェルール、DIN 0.5 mm<sup>2</sup>  
46228 pt 4、最小。

プラスチックカラー付フェルール DIN 4 mm<sup>2</sup>  
46228 pt 4、最大

w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. 0.5 mm<sup>2</sup>

ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 4 mm<sup>2</sup>  
pt 1、最大

クランプ導体

導体接続断面	種別	配線の細線仕様
フェルール端子	公称	1.5 mm <sup>2</sup>
導体接続断面	被覆剥き長さ	公称 7 mm
フェルール端子	推奨フェルール端子	H1.5/7
	種別	配線の細線仕様
	公称	2.5 mm <sup>2</sup>
	被覆剥き長さ	公称 7 mm
	推奨フェルール端子	H2.5/7

参照テキスト

フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。, プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません

**IEC規格に準拠した公称データ**

標準に準拠して検査済 IEC 60664-1  
定格電流、最大極数 (Tu=20°C) 32 A  
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 6 kV  
汚染度 III/3

定格電流、最小極数 (Tu=20°C) 32 A  
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3500 V

**CSAに準拠した公称データ**

試験制度 (CSA) CSA  
定格電圧 (グループ B/CSA 使用) 300 V  
定格電圧 (グループ D/CSA 使用) 300 V  
定格電流 (グループ C / CSA 使用) 30 A  
導体断面積、AGW、最小 AWG 30  
認可値の参照 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (CSA) 200039-1830694  
定格電圧 (グループ C / CSA 使用) 300 V  
定格電流 (グループ B/CSA 使用) 30 A  
定格電流 (グループ D/CSA 使用) 10 A  
導体断面積、AWG、最大 AWG 10

**UL 1059に準拠した公称データ**

設定 (cURus) CURUS  
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) 300 V  
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) 300 V  
定格電圧 (使用グループ C/UL 1059 ) 30 A  
導体断面積、AGW、最小 AWG 30  
承認値への参照 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (cURus) E60693  
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) 300 V  
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) 30 A  
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) 10 A  
導体断面積、AWG、最大 AWG 10

**梱包**

パッケージ 箱  
VPE幅 84.00 mm

VPE 長 156.00 mm  
VPEの高さ 85.00 mm

**重要なメモ****注意事項**

- Clearance and creepage distances to other components must be devised in accordance with the relevant application standard. This can be achieved in the device by full encapsulation or by the use of additional spacer plates.
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Colours: SW = black; GN/YL = green/yellow; GY = grey

**WGK 4/Z GN/YE BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技術データ**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Additional variants on request
- WGK: Rated voltage plastic walls: 1 - 4 mm = 500 V; metal walls: 1 - 2.5 mm = 400 V; metal walls: 2.5 - 4 mm = 250 V
- WGKV: Rated voltage plastic walls: 1 - 4 mm = 400 V; metal walls: 1 - 2.5 mm = 400 V; metal walls: 2.5 - 4 mm = 250 V
- VWGK: Rated voltage plastic walls: 1 - 4 mm = 500 V; metal walls: 1 - 4 mm = 500 V
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


**分類**

ETIM 8.0	EC001283	ETIM 9.0	EC001283
ETIM 10.0	EC001283	ECLASS 14.0	27-14-11-34
ECLASS 15.0	27-14-11-34		

**WGK 4/Z GN/YE BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****グラフ****グラフ**

## WGK 4/Z GN/YE BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## アクセサリ



統合、拡張、カスタマイズ：あらゆるアプリケーションに最適な付加価値を提供します。総合システムアクセサリを使用すると、関連するアプリケーションの特定要件を満たすために、インターフェースを簡単に適用できます。

## 一般注文データ

種別 DP WGK 4 GY BX

注文番号 [1936450000](#)


GTIN (EAN) 4032248780624

数量 50 ST

## バージョン

OMNIMATE電源 - シリーズWGK, フィードスルーブル端子

## スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

種別 SDIS 0.6X3.5X100

注文番号 [2749810000](#)

GTIN (EAN) 4050118897012


数量 1 ST

## バージョン

スクリュードライバー、刃幅 (B): 3.5 mm, ブレード長: 100 mm, 刃厚

み (A): 0.6 mm

## 空白



Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に適しており、即時印刷対応マーカーの広範な範囲を対象とします。

一度の作業手順で迅速にインストールできる被覆剥きを提供します。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は多種類が利用可能です。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子台マーカー
- ブランク MultiCard または標準印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

**WGK 4/Z GN/YE BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****一般注文データ**

種別	DEK 5/5 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609801044</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 5 mm, ピッチ (mm) (P): 5.00 Weidmüller,
GTIN (EAN)	4008190397111	白色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/6 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1609820000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmüller,
GTIN (EAN)	4008190203436	白色
数量	1000 ST	
種別	DEK 5/8 MC NE WS	バージョン
注文番号	<a href="#">1856740000</a>	Dekafix, 端子マーカー, 5 x 8 mm, ピッチ (mm) (P): 8.00 Weidmüller,
GTIN (EAN)	4032248400850	白色
数量	800 ST	