### SC 3.81 FLA 2.3/14.25



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 製品イメージ







#### 図に類似

効果的: LEDとフロントパネルをつなぐ役割を果たします。

フラッドライトインジケータは、特別な設計をすることなく、スイッチング状態をモニターすることができます。プラスチック製のライトパイプは、基板に実装したLEDからの光をフロントパネモニタて表示します。 光ファイバエレメントは、関連する90°屈曲オス型コネクタ(90°出口方向)の背面で簡易にクリップ留めされています。入射光ビームの高さが異なるバージョンでは、設計や高さが異なる LED で最大の光効率が得られます。既存のソリューションと比較した場合の利点:

- フロントパネル裏にLED回路を挿入する必要なし。
- 「長い脚」のLEDは不要
- 光ファイバーケーブル屈曲による最大の光効率
- 出射光束が円形であるため、フロントプレートの穴あけ加工が容易。
- 空間距離と沿面距離を適切に保つことが容易。
- 少ない極数用に分割することが可能。

結果:製造工程の簡略化、コスト削減、設計の簡略化

#### 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, 投光照明表示, 透明, 極数: 8		
注文番号	<u>1979750000</u>		
種別	SC 3.81 FLA 2.3/14.25		
GTIN (EAN)	4032248752478		
数量	50 items		
製品データ			
パッケージ	箱		

カタログステータス / 図面 1

## SC 3.81 FLA 2.3/14.25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認	,			
ROHS	適合			
正味重量	1.4 g			
RoHS 対応状況				
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
材料データ				
絶縁材	ポリメタクリル酸メチル		透明	
カラーチャート(類似)	-	Moisture Level (MSL)	~ //	
接点材質	銅合金	保管温度、最小	-40 °C	
保管温度、最大	70 °C	動作温度、最小	-50 °C	
動作温度、最大	100 °C	温度範囲、設置、最小	-25 °C	
温度範囲、設置、最大	100 °C			
IEC規格に準拠した公称データ				
標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984			
梱包	120 00001 1,120 01001		ı	
11일 CS				
パッケージ	箱	VPE 長	98.00 mm	
VPE幅	92.00 mm	VPEの高さ	40.00 mm	
重要なメモ				
IPC準拠	適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、 データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾 な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。			
注意事項	Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months			
分類				
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
ETIM 10.0	EC002943 EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92	
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-04-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-44-04-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-44-04-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-46-04-04	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-46-04-04	
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-46-04-04	LULA33 14.0	27-40-04-04	
LULAGO 10.U	۷/ <del>-40-04-04</del>			

カタログステータス / 図面 2



# SC 3.81 FLA 2.3/14.25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

### 寸法図

