



## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



最大ケーブル断面積での最大電流容量での電位の継続を中断しない、統合渡り配線および明快な印刷を備えたメス側コネクタ。渡り配線は、列の極間で互いに直接上に垂直に配置されます。直線出口および 3.5mm ピッチのテンションクランプシステム搭載導体接続。フランジとリースレバーが使用可能。段ボール箱に梱包。

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、3.50 mm, 極数: 12, 180°, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大: 1 mm <sup>2</sup> , 箱
注文番号	<a href="#">1944700000</a>
種別	B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX
GTIN (EAN)	4032248619634
数量	66 items
製品データ	IEC: 200 V / 10.6 A / 0.2 - 1 mm <sup>2</sup> UL: 150 V / 7 A / AWG 28 - AWG 18
パッケージ	箱

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E60693

## 寸法と重量

深さ	20.6 mm
高さ	15.7 mm
幅	27.8 mm
正味重量	7.26 g

奥行き (インチ)	0.811 inch
高さ (インチ)	0.6181 inch
幅 (インチ)	1.0945 inch

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE信号 - B2L/S2Lシリーズ3.50 - 2列		
接続方式	フィールド接続		
導体接続方法	耐張クランプ接続		
ピッチ (mm) (P)	3.50 mm		
ピッチ (インチ) (P)	0.138 "		
導体取り出し方向	180°		
極数	12		
L1 (mm)	17.50 mm		
L1 (インチ)	0.689 "		
行数	1		
ピンモデルシリーズ数量	2		
定格断面	1 mm <sup>2</sup>		
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ フィンガータッチセーフ			
フ保護			
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ IP20接続/IP10接続解除			
保護			
保護度合い	IP20, 完全取付け時		
コーディング可能	はい		
被覆剥き長さ	7 mm		
スクリュードライバーノ	0.4 x 2.5		
スクリュードライバーノの標準	DIN 5264		
プラギング回数	25		
差し込み力 / 極、最大.	5 N		
引張強度/極、最大.	4 N		
締付けトルク	トルクタイプ	ネジフランジ	最小 : 0.15 Nm
	使用状況の情報	締付けトルク	最大. 0.2 Nm

## 材料データ

絶縁材	PBT	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁材グループ	IIIa

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

比較追跡指数 (CTI)	$\geq 200$
UL 94 可燃性等級	V-0
接触表面	錫メッキ
保管温度、最大	70 °C
動作温度、最大	100 °C
温度範囲、設置、最大	100 °C

Moisture Level (MSL)	
接点材質	銅合金
保管温度、最小	-40 °C
動作温度、最小	-50 °C
温度範囲、設置、最小	-30 °C

## 接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.08 mm <sup>2</sup>
クランプ範囲、最大	1 mm <sup>2</sup>
配線接続断面 AWG、最小	AWG 28
導体接続断面積 AWG、最大	AWG 18
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.2 mm <sup>2</sup>
固定式、最大 H05 (07) V-U	1 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.2 mm <sup>2</sup>
フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	1 mm <sup>2</sup>
w. プラスチックカラー、DIN 0.14 mm <sup>2</sup> 46228 pt 4、最小	
プラスチックカラー付フェルール DIN 0.34 mm <sup>2</sup> 46228 pt 4、最大	
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小、0.14 mm <sup>2</sup>	
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 0.34 mm <sup>2</sup> pt 1、最大	

クランプ導体	導体接続断面	種別	配線の細線仕様
	公称	0.14 mm <sup>2</sup>	
	被覆剥き長さ	公称	10 mm
	推奨フェルール端子	<a href="#">H0.14/12 GR SV</a>	
	導体接続断面	種別	配線の細線仕様
フェルール端子	公称	0.25 mm <sup>2</sup>	
	被覆剥き長さ	公称	10 mm
	推奨フェルール端子	<a href="#">H0.25/12 HBL</a>	

参考テキスト	プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません、フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。
--------	---

## IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	10.6 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	8.2 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	9.1 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	7 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	200 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	160 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/380 V	
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/	2.5 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/	2.5 kV
汚染度 II/2		汚染度 III/2	
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/	1.5 kV	短時間耐電流抵抗	3 x 1sで77 A
汚染度 III/3			

## CSAに準拠した公称データ

試験制度 (CSA)	CSA	証明書番号 (CSA)	200039-1488444
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V	定格電流 (グループ B/CSA 使用)	7 A
導体断面積、AWG、最小	AWG 28	導体断面積、AWG、最大	AWG 18
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

## UL 1059に準拠した公称データ

試験制度 (UR)	UR	証明書番号 (UR)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	150 V	定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)	50 V

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	7 A	定格電圧 (使用グループ C/UL 1059 )	7 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 28	導体断面積、AWG、最大	AWG 18
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

## 梱包

パッケージ	箱	VPE 長	350.00 mm
VPE幅	135.00 mm	VPEの高さ	30.00 mm

## テストの種類

試験：マーキングの耐久性	標準	DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得
	テスト	原産地表示、種類の識別、定格断面、材料の種類
	評価	使用可能
	テスト	耐久性
	評価	合格した
テスト：連結解除（互換性なし）	標準	DIN EN 61984セクション6.3および6.9.1 / 09.02, DIN IEC 60512-7セクション5 / 05.94
	テスト	要素をコード要素無しで 180° 回転
	評価	合格した
	テスト	目視検査
	評価	合格した
テスト：クランプ可能な断面	標準	DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.02
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.2 mm <sup>2</sup> 導体の種類と導体断面 摺線0.2 mm <sup>2</sup> 導体の種類と導体断面 固定式1.0 mm <sup>2</sup> 導体の種類と導体断面 摺線1.0 mm <sup>2</sup> 導体の種類と導体断面 AWG 28/1 導体の種類と導体断面 AWG 28/19 導体の種類と導体断面 AWG 18/1 導体の種類と導体断面 AWG 18/19
	評価	合格した
	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00
	要件	0.2 kg
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 28/1 導体の種類と導体断面 AWG 28/19
	評価	合格した
	要件	0.3 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm <sup>2</sup> 導体の種類と導体断面 摺線0.5 mm <sup>2</sup>
	評価	合格した
引き抜き試験	要件	0.4 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式1.0 mm <sup>2</sup> 導体の種類と導体断面 摺線1.0 mm <sup>2</sup> 導体の種類と導体断面 AWG 18/1 導体の種類と導体断面 AWG 18/19
	評価	合格した
	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00
	要件	≥5 N
導体種類	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 28/1 導体の種類と導体断面 AWG 28/19
	要件	≥20 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 H05V-U0.5 導体の種類と導体断面 H05V-K0.5
	要件	≥35 N

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

導体種類	導体の種類と導体断面 H05V-U1
	導体の種類と導体断面 H05V-K1
	導体の種類と導体断面 AWG 18/1
	導体の種類と導体断面 AWG 18/19
要件	≥30 N
導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 18/1
	導体の種類と導体断面 AWG 18/19

## 重要なメモ

## IPC準拠

適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。

## 注意事項

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1.5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## 分類

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC002638
ETIM 8.0	EC002638	ETIM 9.0	EC002638
ETIM 10.0	EC002638	ECLASS 9.0	27-44-03-09
ECLASS 9.1	27-44-03-09	ECLASS 10.0	27-44-03-09
ECLASS 11.0	27-46-02-02	ECLASS 12.0	27-46-02-02
ECLASS 13.0	27-46-02-02	ECLASS 14.0	27-46-02-02
ECLASS 15.0	27-46-02-02		


## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


## 図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## 製品イメージ



## 寸法図



## グラフ



## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロッキングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます  
コーディングエレメントとロッキングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドミュラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。  
プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。  
利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

## 一般注文データ

種別	B2L/S2L 3.50 KO BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1849740000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、
GTIN (EAN)	4032248378203	黒色、極数: 1
数量	100 ST	
種別	B2L/S2L 3.50 KO OR BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1849730000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、コーディングパーツ、
GTIN (EAN)	4032248378197	オレンジ色、極数: 1
数量	100 ST	

## カバーフード



高い保護性能、最適化された操作性、密閉設計：  
接続された導体のケーブル負荷解放部品、視覚的 / 接触保護、断路補助に関して、オプションの後付け型フードは、機械的、視覚的、触覚的な機能を有します。  
ふたつのハーフシェルが互いにしっかりとクリップ固定され、プラグを完全に囲み、次の機能を提供します：  
• ケーブルストラップまたは内蔵ケーブルクリップは、ケーブル負荷解放部品を提供します。  
• 粘着テープまたは粘着テープでマークされています  
• 電極の喪失や、ピッチの移動なしで、並列に取り付けます  
• 互換性として、フランジまたは取り付けブラケット付属、または非付属のプラグに適しています  
• 柔軟性として、1 ~ 3 本のケーブル取り出し口が、サイズに応じて異なる方向に接続可能  
ワイドミュラーのフードは、安定性、識別性、完全な互換性および汎用性を高めます。  
達成の結果：あらゆるアプリケーションにおける信頼性と使いやすさを最大限に高めます。

## 一般注文データ

種別	B2L 3.50 AH12 BK BX	バージョン
注文番号	<a href="#">1781590000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、アクセサリ、フード、黒色、極数:
GTIN (EAN)	4032248172641	12
数量	10 ST	

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## S2L 3.50/90G




アングル型2段ピンヘッダーは、サイドクローズ型とフランジ付きがあります3.2mmのはんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。プリント基板にねじ止め固定されます。ピンヘッダは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	S2L 3.50/12/90G 3.5SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1727860000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4032248039371	
数量	78 ST	
種別	S2L 3.50/12/90G 3.5SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1728020000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4032248039517	
数量	78 ST	

## S2L 3.50/180G



ストレート型2列ピンヘッダは、サイドクローズドタイプとフランジタイプを用意。フローはんだ工程に対応のピン長さ 3.5mm のオス型ヘッダは箱梱包で提供されます。プリント基板にネジで固定します。オス型ヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L 3.50/12/180G 3.5SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1728820000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 12, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱
GTIN (EAN)	4032248040278	
数量	78 ST	
種別	S2L 3.50/12/180G 3.5SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1728980000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 12, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱
GTIN (EAN)	4032248040414	
数量	78 ST	

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

## S2L-SMT 3.50/180 Box



すべての通常はんだ付け手法対応の高耐熱性二列仕様ピンヘッダー。自動実装に適した仕様です。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL) はんだピン長さ3.2mmでリフロー、フローはんだ付けに対応。オス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L-SMT 3.50/12/180 3.5...	バージョン
注文番号	<a href="#">1794720000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、開側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248231904	はんだ接続、3.50 mm、極数: 12, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.5 mm、錫
数量	84 ST	メッキ、黒色、箱

## S2L-SMT 3.50/180G Tape



すべての通常はんだ付け手法対応の高耐熱性二列仕様ピンヘッダー。自動実装に適した仕様です。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL) はんだピン長さ3.2mmでリフロー、フローはんだ付けに対応。オス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L-SMT 3.50/12/180G 3....	バージョン
注文番号	<a href="#">1807810000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248279517	はんだ接続、3.50 mm、極数: 12, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.5 mm、錫
数量	175 ST	メッキ、黒色、Tape

## S2L-SMT 3.50/180G Box



すべての通常はんだ付け手法対応の高耐熱性二列仕様ピンヘッダー。自動実装に適した仕様です。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL) はんだピン長さ3.2mmでリフロー、フローはんだ付けに対応。オス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L-SMT 3.50/12/180G 3....	バージョン
注文番号	<a href="#">1794560000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248231744	はんだ接続、3.50 mm、極数: 12, 180°、ソルダーピン長 (l): 3.5 mm、錫
数量	78 ST	メッキ、黒色、箱

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## S2L-SMT 3.50/90G Tape



高耐熱性の直線2層オス型コネクタ。通常はんだ付け手法対応。自動実装に適した仕様です。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL)。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。これらのオス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L-SMT 3.50/12/90G 3.2...	バージョン
注文番号	<a href="#">1807500000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248278794	はんだ接続、3.50 mm、極数: 12, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫
数量	235 ST	メッキ、黒色、Tape

## S2L-SMT 3.50/90G Box




高耐熱性の直線2層オス型コネクタ。通常はんだ付け手法対応。自動実装に適した仕様です。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL)。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。これらのオス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L-SMT 3.50/12/90G 3.2...	バージョン
注文番号	<a href="#">1794240000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、閉側、THT/THR
GTIN (EAN)	4032248231294	はんだ接続、3.50 mm、極数: 12, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.2 mm、錫
数量	78 ST	メッキ、黒色、箱

## S2L 3.50/90F



アングル型2段ピンヘッダーは、サイドクローズ型とフランジ付きがあります。3.2mmのはんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。プリント基板にねじ止め固定されます。ピンヘッダーは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

種別	S2L 3.50/12/90F 3.5SN O...	バージョン
注文番号	<a href="#">1728500000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、オス型ヘッダー、フランジ、THRは
GTIN (EAN)	4032248039982	はんだ付け接続、3.50 mm、極数: 12, 90°、ソルダーピン長 (l): 3.5 mm、錫
数量	66 ST	メッキ、橙色、箱

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

種別	S2L 3.50/12/90F 3.5SN B...	バージョン
注文番号	<a href="#">1728660000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは
GTIN (EAN)	4032248040124	んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫
数量	66 ST	メッキ, 黒色, 箱

## S2L 3.50/180F



ストレート型2列ピンヘッダは、サイドクローズドタイプとフランジタイプを用意。フローはんだ工程に対応のピン長さ 3.5mm のオス型ヘッダは箱梱包で提供されます。プリント基板にネジで固定します。オス型ヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L 3.50/12/180F 3.5SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1729460000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは
GTIN (EAN)	4032248040889	んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 12, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm,
数量	66 ST	錫メッキ, 橙色, 箱
種別	S2L 3.50/12/180F 3.5SN ...	バージョン
注文番号	<a href="#">1729620000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは
GTIN (EAN)	4032248041022	んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 12, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm,
数量	66 ST	錫メッキ, 黒色, 箱

## S2L-SMT 3.50/180LF Box



すべての通常はんだ付け手法対応の高耐熱性二列仕様ピンヘッダー。自動実装に適した仕様です。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL) はんだピン長さ3.2mmでリフロー、フローはんだ付けに対応。オス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L-SMT 3.50/12/180LF 3...	バージョン
注文番号	<a href="#">1795230000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフラン
GTIN (EAN)	4032248232741	ジ, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 12, 180°, ソルダーピン長 (l):
数量	66 ST	3.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱

## B2L 3.50/12/180FQV6 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 対応

## S2L-SMT 3.50/90LF Tape



高耐熱性の直線2層オス型コネクタ。通常はんだ付け手法対応。自動実装に適した仕様です。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL)。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。これらのオス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L-SMT 3.50/12/90LF 3....	バージョン
注文番号	<a href="#">1807590000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248278886	THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	235 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, Tape

## S2L-SMT 3.50/90LF Box



高耐熱性の直線2層オス型コネクタ。通常はんだ付け手法対応。自動実装に適した仕様です。箱梱包 (BX) または静電気防止テープオンリール梱包 (RL)。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。これらのオス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

種別	S2L-SMT 3.50/12/90LF 3....	バージョン
注文番号	<a href="#">1794890000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,
GTIN (EAN)	4032248232345	THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 12, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2
数量	66 ST	mm, 錫メッキ, 黒色, 箱