


**HDC XX6A01 FOXXXXX-0300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**コンパクト性**

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル(10 ギガビット)をひとつのモジュールに接続できます。

**一般注文データ**

注文番号	2003850300
種別	<a href="#">HDC XX6A01 FOXXXXX-0300</a>
GTIN (EAN)	4050118521962
数量	1 items

**HDC XX6A01 FOXXXXX-0300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

正味重量	0 g
------	-----

**温度**

制限温度	-40 °C ... 90 °C
------	------------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

**一般データ**

極数	8	ケーブル長	3 m
コーディング	X-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	10 Gbps, 10 Gbit/s	絶縁抵抗	$\geq 108 \Omega$
カテゴリー	Cat. 6A	公称電圧	50 V
公称電流	0.5 A	プラギング回数	\u2226 100
種別	メス型	汚染度	2
反対側のバージョン	開放	モジュール側のバージョン	メス型

**ケーブル技術仕様**

ケーブル長	3 m
シースカラー	青色
シールド仕様	はい
ハロゲン	いいえ
絶縁	展開
シース材料	Radox EM 104
カラーコーディング	白色/オレンジ, オレンジ, 白色/緑色, 緑色, 白色/茶色, 茶色, 白色/青色, 青色
外径	直径 8.1 mm
	サイン $\pm$
	公差 0.5
外径	8.1 mm $\pm$ 0.5

**分類**

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		