

## PAC-S1500-SL24-AR0-5M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

プラントの複雑さが増すなかで、特定PLCの老朽化、および I/O 信号に対する継続的な需要増加により、多くの設置または設備では、既存フィールド配線を変更せずに、既存コントローラを新型コントローラに置き換える必要があります。アダプタの使用で、ワイドミューラの組立済ケーブルおよびインターフェースにより、PLC システムを別のシステムに交換するという問題を簡単かつ安全に解決できます。既存のフィールドケーブル配線を維持し、新システムをテストして、設置の停止時間を最小限に抑えることができます。

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 注文番号       | 2004610050                            |
| 種別         | <a href="#">PAC-S1500-SL24-AR0-5M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986593565                         |
| 数量         | 1 items                               |

## PAC-S1500-SL24-AR0-5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

正味重量 570 g

## 温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d

## 一般データ

|              |                      |            |                                             |
|--------------|----------------------|------------|---------------------------------------------|
| ケーブル長        | 5 m                  | 最適         | デジタル信号                                      |
| 基本材質         | PVC                  | ケーブル       | ケーブルLiYY                                    |
| インターフェースコネクタ | 2 x BLC 5.08/12/180R | 極数、最小      | 20 極                                        |
| 外径           | 8.6 ± 1 mm           | コネクタ PLC 側 | SIEMENS S71500<br>6ES7592-1AM00-0XB0<br>40P |
| 導体断面積        | 0.25 mm <sup>2</sup> |            |                                             |

## 電気データ

|                 |           |           |                   |
|-----------------|-----------|-----------|-------------------|
| 合計電流、最大         | 3 A       | 高電圧テスト    | 1 kV/1s           |
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A       | 定格電圧      | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 抵抗              | ≤ 80 mΩ/m | 容量配線 / 配線 | 300 pF/m          |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |