

PAC-PREM-SL24-AY0-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラントの複雑さが増すなかで、特定PLCの老朽化、および I/O 信号に対する継続的な需要増加により、多くの設置または設備では、既存フィールド配線を変更せずに、既存コントローラを新型コントローラに置き換える必要があります。アダプタの使用で、ワイドミューラの組立済ケーブルおよびインターフェースにより、PLC システムを別のシステムに交換するという問題を簡単かつ安全に解決できます。既存のフィールドケーブル配線を維持し、新システムをテストして、設置の停止時間を最小限に抑えることができます。

一般注文データ

注文番号	2004680010
種別	PAC-PREM-SL24-AY0-1M
GTIN (EAN)	4032248307623
数量	1 items
配送ステータス	中止

PAC-PREM-SL24-AY0-1M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 337 g

温度

保管温度 -10...60 °C 動作温度 -10...50

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

ケーブル長	1 m	最適	デジタル信号
基本材質	PVC	ケーブル	多極ケーブル (LIYY)
インターフェースコネクタ	2 x BLC 5.08/12/180R	極数、最小	20 極
外径	10.15 ± 1 mm	コネクタ PLC 側	SCHNEIDER TSX BLY 01 20P
導体断面積	0.50 mm ²		

電気データ

合計電流、最大	10 A	高電圧テスト	1 kV/1s
パス当たりの許容電流強度、最大	2.5 A	定格電圧	≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac
抵抗	≤ 40 mΩ/m	容量配線 / 配線	300 pF/m

分類

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		