

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







IEC 61076-3-106 ver.1 (EtherNet/IP) 準拠のバヨネットプラグインコネクタセット、RJ45 金属製インサート (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

RJ45プラグ、ツール不要, バリアント1金属、キンク防止, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
<u>1963130000</u>
IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP
4032248651634
10 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号 (cUlus)	F316369	

寸法と重量

正味重量 143.16 g

温度

保管温度	動作温度	-40 °C70 °C
取り付け退度		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

一般データ

接続 1	RJ45	接続 2	IDC
項目説明	バリアント1金属、キンク 防止	色	黒色
ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト	絶縁物断面、最小	0.85 mm
絶縁物断面、最大	1.6 mm	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
接触表面	ニッケル下地金メッキ	接続直径、固定式	0.40.64 mm
導体接続断面積、固定式、(AWG)	AWG 24AWG 22	接続直径、細線仕様	0.480.76 mm
導体接続断面、柔軟性(AWG)	AWG 26AWG 22	MICE 分類 M	M3
MICE 分類 I	13	MICE 分類 C	C1
MICE 分類 E	E3	シース直径、最小	5 mm
シース直径、最大	10 mm	シールド	360°、オールラウンドエ ンクロージャ
保護度合い	IP67	プラギング回数	750
再接続可能	≥ 10サイクル(同一断面ま たは大きい断面)		

一般基準

コネクタ規格	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	アプリケーション固有の通信ケーブル設 PROFINETの設置手順 備
証明書番号(cULus)	E316369	

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	≥ 1500 V AC/DC	耐電圧、接点 / 接点	≥ 1000 V AC/DC
---------------	----------------	-------------	----------------





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

ECLASS 15.0

分類			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-03-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90

27-44-03-90






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



-タシー

IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ダスト保護キャップ



粉塵や汚れに対するデバイス保護対応。

一般注文データ

種別 IE-PP-V01P 注文番号 1965690000

GTIN (EAN) 4032248653911

10 ST 数量

バージョン

プラグハウジング保護キャップ

空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されてい る、MultiCard フォーマットの実証済マーカーです。その 結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラスト で表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスで は.

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます:

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式 のタグ、種別に応じて対応します:
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、 タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます:
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

-般注文データ

種別 ESG 9/11 K MC NE WS 注文番号 1857440000

GTIN (EAN)

200 ST 数量

4032248402731

バージョン

ESG, デバイスマーカー x 11 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型

プレスツール



ライブ電圧を扱う場合は、特別なガイドラインに従い、 特殊ツール - この使用目的のために特別に製造され、検査 を受けたツール - を使用する必要があります。

ワイドミュラーは、国内および国際試験基準に準拠した すべてのペンチのラインアップを提供しています。

DIN EN 60900 準拠の製造および検査がすべてのペンチ に対して実施されます。

ペンチは手の形状に沿うよう、人間工学的に設計され、 把持の位置取りが改善されます。指同士を押し付けない ことで、操作時の疲労を軽減します。





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

種別 PWZ RJ45 パージョン 注文番号 <u>1118040000</u> プレスツール

GTIN (EAN) 4032248899197

数量 1 ST