データシート

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。
エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	センサ/アクチュエータプラグインコネクタ, クリンプコンタクト
注文番号	1995860000
種別	SAI-M23-KBC-0.08/0.56
GTIN (EAN)	4032248926152
数量	50 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-12-31T00:00:00+01:00

データシート

SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数	
ROHS	適合
UL File Number Search	UL ウェブサイト
証明書番号（UR）	E344862

寸法と重量

長さ	16.5 mm	長さ（インチ）	0.6496 inch
正味重量	0.34 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

接触表面	金メッキ	接続方式	クリンプ接続
絶縁抵抗	> 1010 Ω	接点材質	亜鉛合金
導体断面、最大	0.56 mm²	導体断面、最小	0.08 mm²
プラギング回数	> 1000	接点形状（オス/メス）	メス型

設定 reSAI M23 圧着工具

SAI M23圧着工具に関する設定	圧着工具	2
	ロケータの位置	2
	クリンプコンタクト	信号用圧着ソケット 1 mm
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm²	導体断面積 0.08 mm²
		圧着マンドレル調整 0.75
		導体断面積 0.14 mm²
		圧着マンドレル調整 0.78
		導体断面積 0.25 mm²
		圧着マンドレル調整 0.82
		導体断面積 0.34 mm²
		圧着マンドレル調整 0.86
		導体断面積 0.56 mm²
		圧着マンドレル調整 0.9

分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		


SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

図面



SAI-M23-KBC-0.08/0.56

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	バージョン
注文番号	1203840000	信号および電源コンタクト用のプレス工具, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4032248986934	
数量	1 ST	

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	バージョン
注文番号	1203960000	信号接点対応加圧ツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	