


HDC XX5E02 MOXXXXX-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**コンパクト性**

新型 2 極バスモジュールは非常に小型で、メガビットおよびギガビットの両方のデータインサートに対応しています。2 本のギガビット Cat 6 A ケーブル(10 ギガビット)をひとつのモジュールに接続できます。

一般注文データ

注文番号	2003901000
種別	HDC XX5E02 MOXXXXX-1000
GTIN (EAN)	4050118523188
数量	1 items

HDC XX5E02 MOXXXXX-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	663.52 g
------	----------

温度

制限温度	-40 °C ... 90 °C
------	------------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
-----------	-----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
--------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

一般データ

極数	4	ケーブル長	10 m
コーディング	D-coded	接触表面	Au (ゴールド)
転送速度	100 Mbit/s	絶縁抵抗	$\geq 108 \Omega$
カテゴリー	Cat. 5e	公称電圧	250 V
公称電流	4 A	プラギング回数	\u2226 100
種別	ピン	汚染度	2
反対側のバージョン	開放	モジュール側のバージョン	オス型

ケーブル技術仕様

ケーブル長	10 m	
シーズカラー	青色	
シールド仕様	はい	
ハロゲン	はい, いいえ	
シーズ材料	Radox EM 104	
カラーコーディング	白色, 黄色, 青色, オレンジ	
外径	直径	7.25 mm
	サイン	±
	公差	0.3 mm
外径	7.25 mm ± 0.3 mm	

分類

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		

HDC XX5E02 MOXXXXX-1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

	M12
yellow	1
white	2
orange	3
blue	4