

SAIE-M8B-5-F13THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、コネクタに関する業界を主導する国際供給業者のひとつです。この製品ファミリーの重要な主力製品は、円型コネクタです。このコネクタは、ワイドミュラーが SAI という名前で製品グループを作っています。SAI の製品開発で、ワイドミュラーのエンジニアは、合理的で費用対効果に優れた実装コンセプトの達成に常に集中し、主要ユーザーと協力して、市場に機能や品質の基準を確立する高度な製品を提供してきました。最も良い例は、S および T コード化の M12 を搭載した新型電源分電器です。これらのモジュールは、非常に高い電流および電圧を特徴とします。これにより、例えば三相モーターでも使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8, 取り付けスレッド: M10, 極数: 5, 擦線/ケーブル長:
注文番号	2423280000
種別	SAIE-M8B-5-F13THR
GTIN (EAN)	4050118430158
数量	25 items

SAIE-M8B-5-F13THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	7.39 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

PCBプラグインコネクタの技術データ

極数	5
コーディング	B-coded
取り付け方式	前面取付け
ハウジング	M8ソケット
設置高さ	13 mm
ハウジング表面	ニッケルめっきした
シールド接続	いいえ
取り付けスレッド	M10
公称電圧	30 V
定格電圧	60 V (3極) / 30 V (4、5、8極)
公称電流	4 A
定格電流	4 A
温度範囲	-30..80 °C
保護度合い	IP67
接触表面	Au (ゴールド)
ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ
接続スレッド	M8
締付けトルク	M8 : 0.5Nm
取り付けスレッド	M10
取り付けトルク範囲	0.8 Nm
取り付けトルク	最大: 0.8 Nm
PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続
絶縁抵抗	100 MΩ
汚染度	3 (シール済範囲内に2)
プラギング回数	≥ 100
接点材質	銅合金
シール材	FPM
ロックナット材質	ニッケルメッキCuZn
フランジ取り付けハウジングの材質	ニッケルメッキCuZn
グラウト材質	PUR

一般情報

極数	5	ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ
接続スレッド	M8	接点材質	銅合金
接触表面	Au (ゴールド)	取り付け方式	前面取付け
保護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 100

SAIE-M8B-5-F13THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

システムパラメータ

PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続	極数	5
ピンモデルシリーズ数量	1	絶縁抵抗	100 MΩ
保護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 100

材料データ

接点材質	銅合金	接触表面	Au (ゴールド)
------	-----	------	-----------



重要なメモ**注意事項****分類**

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-M8B-5-F13THR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**寸法図****PCB設計****極スキーム**