データシート

SAIE-M12S-5-H5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図に類似



ワイドミュラーは、コネクタに関する業界を主導する国際供給業者のひとつです。この製品ファミリーの重要な主力製品は、円型コネクタです。このコネクタは、ワイドミュラーが SAI という名前で製品グループを作っています。SAI の製品開発で、ワイドミュラーのエンジニアは、合理的で費用対効果に優れた実装コンセプトの達成に常に集中し、主要ユーザーと協力して、市場に機能や品質の基準を確立する高度な製品を提供してきました。最も良い例は、S および T コード化の M12 を搭載した新型電源分電器です。これらのモジュールは、非常に高い電流および電圧を特徴とします。これにより、例えば三相モーターでも使用できます。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M12, 取り付けスレッド: M 12, 極数: 5, 撚線/ケーブル長:
注文番号	2423360000
種別	SAIE-M12S-5-H5.5TL
GTIN (EAN)	4050118432329
数量	10 items

データシート

SAIE-M12S-5-H5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	8.2 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

PCBプラグインコネクタの技術データ

極数	5	
コーディング	A-coded	
取り付け方式	背面パネル取付け	
ハウジング	M12ピン	
設置高さ	5.5 mm	
ハウジング表面	ニッケルめっきした	
シールド接続	いいえ	
取り付けスレッド	M12	
公称電圧	60 V	
定格電圧	250 V（4極）/60 V（5極）	
公称電流	4 A	
定格電流	4 A	
温度範囲	-30…80 °C	
保護度合い	IP67	
接触表面	Au （ゴールド）	
ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ	
接続スレッド	M12	
締付けトルク	M12：0.8Nm	
取り付けスレッド	M 12	
取り付けトルク範囲	1.2 Nm	
取り付けトルク	最大.	1.2 Nm
絶縁抵抗	100 MΩ	
汚染度	3（シール済範囲内に2）	
プラギング回数	≥ 100	
接点材質	銅合金	
ロックナット材質	ニッケルメッキCuZn	
フランジ取り付けハウジングの材質	ニッケルメッキCuZn	

一般情報

極数	5	ハウジング主要材質	CuZn, ニッケルメッキ
接続スレッド	M12	接点材質	銅合金
接触表面	Au （ゴールド）	取り付け方式	背面パネル取付け
保護度合い	IP67	プラギング回数	≥ 100

システムパラメータ

極数	5	ピンモデルシリーズ数量	1
絶縁抵抗	100 MΩ	保護度合い	IP67

SAIE-M12S-5-H5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

プラギング回数	≥ 100		

材料データ

接点材質	銅合金	接触表面	Au （ゴールド）

重要なメモ

注意事項

分類

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-M12S-5-H5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



L (board-to-board distance) = 5.5mm

PCB設計



前面パネルのセクション



極スキーム