

PAC-RX3i-UNIS-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

一般注文データ

注文番号	2435780025
種別	PAC-RX3i-UNIS-V0-2M5
GTIN (EAN)	4099986601055
数量	1 items

PAC-RX3i-UNIS-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合
------	----

寸法と重量

正味重量	710 g
------	-------

公称データUL

合計電流、最大	0.125 A
---------	---------

一般データ

ケーブル長	2.5 m	最適	アナログ信号
基本材質	PVC	ケーブル	ケーブルLiYCY
インターフェースコネクタ	H0.25 (FERRULES 0.25mm ²)	極数、最小	36 極
外径	12.4 ± 1 mm	コネクタ PLC 側	GEFANUC IC694TBS032 36P
導体断面積	0.25 mm ²		

電気データ

合計電流、最大	0.125 A	高電圧テスト	1 kV/1s
抵抗	≤ 80 mΩ/m	動作電圧	≤250 V ≤ 250 V AC
容量 (導体 / 本数)	300 pF/m	静電容量 (導体 / シールド)	300 pF/m

分類

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		