

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







非脱着式マーカー:WM

当社の、非脱着式の閉じたマーカーは、追加ツールを必要とせずに取り付けられます。ケーブルは、固定する前に、両端の開口部を通して単純にねじ込むだけです。材質固有の張力によってマーカーが固定されます。WMマーカーは、 $0.25~\mathrm{mm}^2\sim16~\mathrm{mm}^2$ の間の導体直径に対して、4 種別のサイズで使用できます。各サイズには3 種別のラベル長と2 種のカラーが用意されています。キャビネット内導体の通常のラベリングを実行するのに最適な商品をご用意しています。

MultiMark で得られるメリット

- 小型で実用重視な製品の対象範囲
- ・簡単に印刷と組み立てが可能
- 接続の信頼性の高い識別
- 優れた材質プロパティ

一般注文データ

バージョン	WM, 導体およびケーブルマーカー, 3.5 - 5 mm, 32	
	x 6.4 mm, 黄色	
注文番号	<u>2006130000</u>	
種別	WM 2/21 3.5-5.0 MM GE	
GTIN (EAN)	4050118390193	
数量	2000 items	

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS	適合			
 け法と重量				
深さ おおり こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゅう しゅう	0.5 mm	奥行き(インチ)	0.0197 inch	
高さ	32 mm	ー 高さ(インチ)	1.2598 inch	
	6.4 mm	幅(インチ)	0.252 inch	
E味重量	0.17 g			
温度			,	
動作温度範囲	-40150 °C	連続動作温度、最小	-40 °C	
重続動作温度、最大 重続動作温度、最大	150 °C	在冰湖下/皿/文、 软门、	40 0	
環境製品コンプライアンス				
	Maria da maria da			
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
一般データ				
, 印刷種別	ニュートラル	バージョン	ハロゲンフリー	
ドルドリュー (14 / 14 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 / 17 /	6.4 mm	 UL 94 可燃性等級	HB	
。 协作温度範囲、最大	150 °C	 動作温度範囲、最小	-40 °C	
<u>例下冲及</u> 电应、取入 2		 ハロゲン	いいえ	
		 印刷文字		
5ベリングフィールドのサイズ	22 x 6.4 mm	 互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM	
7 () 2) 7 () () () () ()	22 X 0.4 IIIII	五次にで行うのグラング	MULTIMARK PLUS	
协作温度範囲	-40150 °C			
∮体およびケーブルマーカー				
ヘロゲン	いいえ		4 mm²	
、ロノフ 算体断面、最小	2.5 mm ²	 導体外径、最大	5 mm	
事件的国、取 小 事体外径、最小	3.5 mm	 テキストフィールドの幅	22 mm	
『中月』に、収小 『キストフィールドの高さ	6.4 mm	 - 導体外径	3.5 - 5 mm	
<u>・イストッキールトの同と</u> E続配線の断面	2.5 - 4 mm ²	等件/1"压	3.3 - 3 11111	
分類				
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
01 400 44 0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02	
CLASS 11.0	27-20-11-02			
CLASS 11.0 CLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02	

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 **RIBBON MM 76/360 SW** 注文番号 2005080000

4050118389951

数量

GTIN (EAN)

バージョン Ink ribbon

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 **MULTIMARK ROLLER 115** 注文番号

1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST バージョン

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン

注文番号 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

作成日 31.10.2025 02:57:39 MEZ

4 カタログステータス / 図面