


**HS 12.7-38.1/25 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

**一般注文データ**

バージョン	導体およびケーブルマーカー, 12.7 - 38.1 mm, 25.4 x 60.5 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">2437600000</a>
種別	HS 12.7-38.1/25 MM Y
GTIN (EAN)	4050118460674
数量	200 items

## HS 12.7-38.1/25 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.0303 inch
高さ	25.4 mm	高さ (インチ)	1 inch
幅	60.5 mm	幅 (インチ)	2.3819 inch
正味重量	3.2 g		

## 温度

動作温度範囲	-55...135 °C
--------	--------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	60.5 mm
動作温度範囲、最大	135 °C	動作温度範囲、最小	-55 °C
色	黄色	ハロゲン	はい
基本材質	ポリオレフィン	印刷文字	非搭載
推奨業種	プラント製造, エネルギー, 機器メーカー, 機械	互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
動作温度範囲	-55...135 °C	ロールあたりの数	200

## 導体およびケーブルマークー

ハロゲン	はい	導体断面、最大	240 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	125 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	38.1 mm
導体外径、最小	12.7 mm	収縮率	3:1
推奨収縮温度	90 °C	導体外径	12.7 - 38.1 mm
接続配線の断面	125 - 240 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**HS 12.7-38.1/25 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**HS 12.7-38.1/25 MM Y**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****インクリボン**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

**一般注文データ**


種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	

**THM MULTIMARK**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

**一般注文データ**

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

**THM MULTIMARK PLUS**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

**一般注文データ**

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	