

LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



このPCB端子は、1000 V、76 A、の導体直径 16 mm に対応し、12.7 mm ピッチ、導体取り出し方向 90 形状で実績豊富なクランピングヨーク接続を提供します。

一般注文データ

バージョン	プリント基板端子台, 12.70 mm, 極数: 6, 90°, ソルダerpin長 (l): 5 mm, 錫メッキ, ペブルグレー, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 16 mm², 箱
注文番号	2015380000
種別	LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX
GTIN (EAN)	4050118399530
数量	20 items
製品データ	IEC: 1000 V / 76 A / 0.5 - 16 mm² UL: 600 V / 65 A / AWG 22 - AWG 6
パッケージ	箱

LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E60693

寸法と重量

深さ	25.1 mm	奥行き (インチ)	0.9882 inch
高さ	36.5 mm	高さ (インチ)	1.437 inch
下位バージョンの高さ	31.5 mm	幅	74.46 mm
幅 (インチ)	2.9315 inch	正味重量	60.92 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システムパラメータ

製品ファミリー	OMNIMATE電源 - シリーズLUP	導体接続方法	クランプヨークねじ接続
PCB の取り付け	THRはんだ付け接続	導体取り出し方向	90°
ピッチ (mm) (P)	12.70 mm	ピッチ (インチ) (P)	0.500 "
極数	6	ピンモデルシリーズ数量	1
顧客による実装済	はい	行数	1
列当たりの最大隣接極数	12	溶剤ピン長 (l)	5 mm
はんだピン寸法	1.2 x 1.2 mm	溶剤アイレット穴直径 (D)	1.6 mm
溶剤アイレット穴直径公差 (D)	+0.1 mm	極当たり溶剤ピン数	2
スクリッドドライバー刃	1.0 x 5.5, PZ 2	スクリッドドライバー刃の標準	DIN 5264
締付けトルク、最小	1.2 Nm	締付けトルク、最大	1.5 Nm
クランプネジ	M 4	被覆剥き長さ	12 mm
L1 (mm)	63.50 mm	L1 (インチ)	2.500 "
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護	IP20接続/IP10接続解除	DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護	フィンガータッチセーフ
保護度合い	IP20	体積抵抗	0.50 mΩ

材料データ

絶縁材	Wemid (PA)	色	ペブルグレー
カラーチャート (類似)	RAL 7032	絶縁材グループ	I
比較追跡指数 (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
UL 94 可燃性等級	V-0	接点材質	銅合金
接触表面	錫メッキ	はんだ接続の層構造	1.5...3 μm Ni / 4...6 μm Sn matt
保管温度、最小	-40 °C	保管温度、最大	70 °C
動作温度、最小	-50 °C	動作温度、最大	120 °C
温度範囲、設置、最小	-25 °C	温度範囲、設置、最大	120 °C

接続に適した導体

クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
クランプ範囲、最大	16 mm ²
配線接続断面 AWG、最小	AWG 22

LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 6																																																								
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.5 mm ²																																																								
固定式、最大 H05 (07) V-U	16 mm ²																																																								
撚線、最小 H07V-R	6 mm ²																																																								
撚線、最大. H07V-R	16 mm ²																																																								
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.5 mm ²																																																								
フレキシブル、最大H05 (07) V-K	16 mm ²																																																								
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 2.5 mm ² 46228 pt 4、最小.																																																									
プラスチックカラー付フェルール DIN 10 mm ² 46228 pt 4、最大																																																									
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. 2.5 mm ²																																																									
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 10 mm ² pt 1、最大																																																									
EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ	5.4 mm x 5.1 mm; 5.3 mm																																																								
バスピン																																																									
クランプ導体	<table><tr><td>導体接続断面</td><td>種別</td><td>配線の細線仕様</td></tr><tr><td rowspan="5">フェルール端子</td><td>公称</td><td>2.5 mm²</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 12 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H2.5/12</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 14 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H2.5/19D BL</td></tr><tr><td>導体接続断面</td><td>種別</td><td>配線の細線仕様</td></tr><tr><td rowspan="5">フェルール端子</td><td>公称</td><td>4 mm²</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 12 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H4.0/12</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 14 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H4.0/20D GR</td></tr><tr><td>導体接続断面</td><td>種別</td><td>配線の細線仕様</td></tr><tr><td rowspan="5">フェルール端子</td><td>公称</td><td>6 mm²</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 12 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H6.0/12</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 14 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H6.0/20 SW</td></tr><tr><td>導体接続断面</td><td>種別</td><td>配線の細線仕様</td></tr><tr><td rowspan="5">フェルール端子</td><td>公称</td><td>10 mm²</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 15 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H10.0/22 EB</td></tr><tr><td>被覆剥き長さ</td><td>公称 12 mm</td></tr><tr><td>推奨フェルール端子</td><td>H10.0/12</td></tr></table>	導体接続断面	種別	配線の細線仕様	フェルール端子	公称	2.5 mm ²	被覆剥き長さ	公称 12 mm	推奨フェルール端子	H2.5/12	被覆剥き長さ	公称 14 mm	推奨フェルール端子	H2.5/19D BL	導体接続断面	種別	配線の細線仕様	フェルール端子	公称	4 mm ²	被覆剥き長さ	公称 12 mm	推奨フェルール端子	H4.0/12	被覆剥き長さ	公称 14 mm	推奨フェルール端子	H4.0/20D GR	導体接続断面	種別	配線の細線仕様	フェルール端子	公称	6 mm ²	被覆剥き長さ	公称 12 mm	推奨フェルール端子	H6.0/12	被覆剥き長さ	公称 14 mm	推奨フェルール端子	H6.0/20 SW	導体接続断面	種別	配線の細線仕様	フェルール端子	公称	10 mm ²	被覆剥き長さ	公称 15 mm	推奨フェルール端子	H10.0/22 EB	被覆剥き長さ	公称 12 mm	推奨フェルール端子	H10.0/12
導体接続断面	種別	配線の細線仕様																																																							
フェルール端子	公称	2.5 mm ²																																																							
	被覆剥き長さ	公称 12 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H2.5/12																																																							
	被覆剥き長さ	公称 14 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H2.5/19D BL																																																							
導体接続断面	種別	配線の細線仕様																																																							
フェルール端子	公称	4 mm ²																																																							
	被覆剥き長さ	公称 12 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H4.0/12																																																							
	被覆剥き長さ	公称 14 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H4.0/20D GR																																																							
導体接続断面	種別	配線の細線仕様																																																							
フェルール端子	公称	6 mm ²																																																							
	被覆剥き長さ	公称 12 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H6.0/12																																																							
	被覆剥き長さ	公称 14 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H6.0/20 SW																																																							
導体接続断面	種別	配線の細線仕様																																																							
フェルール端子	公称	10 mm ²																																																							
	被覆剥き長さ	公称 15 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H10.0/22 EB																																																							
	被覆剥き長さ	公称 12 mm																																																							
	推奨フェルール端子	H10.0/12																																																							

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。、プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984	定格電流、最小極数 (Tu=20°C)	76 A
定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	74 A	定格電流、最小極数 (Tu=40°C)	76 A
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	64 A	サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	1000 V
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	1000 V	サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	1000 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/2	6 kV	サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2	8 kV
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/3	8 kV	短時間耐電流抵抗	1 x 1sで700 A

CSAに準拠した公称データ

定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	600 V	定格電圧 (グループ C / CSA 使用)	600 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	65 A	定格電流 (グループ C / CSA 使用)	65 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 22	導体断面積、AWG、最大	AWG 6

LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL 1059に準拠した公称データ

設定 (cURus)	CURUS	証明書番号 (cURus)	E60693
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	600 V	定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)	600 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	65 A	定格電圧 (使用グループ C/UL 1059)	65 A
導体断面積、AGW、最小	AWG 22	導体断面積、AGW、最大	AWG 6
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。		

梱包

パッケージ	箱	VPE 長	302.00 mm
VPE幅	82.00 mm	VPEの高さ	64.00 mm

テストの種類

試験：マーキングの耐久性	標準	DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得
	テスト	原産地表示、種類の識別、材料の種類、承認マーキングUL、耐久性
	評価	使用可能
	標準	DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得
テスト：クランプ可能な断面	テスト	承認マーキングCSA, 承認マーキングSEV
	標準	DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 12.02
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 固定式16 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線16 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 22/1
		導体の種類と導体断面 AWG 22/19
		導体の種類と導体断面 AWG 6/1
		導体の種類と導体断面 AWG 6/19
	評価	合格した
	標準	DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00
	要件	0.2 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 22/1
		導体の種類と導体断面 AWG 22/19
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする	評価	合格した
	要件	0.3 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式0.5 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線0.5 mm ²
	評価	合格した
	要件	2.9 kg
	導体種類	導体の種類と導体断面 固定式16 mm ²
		導体の種類と導体断面 撚線16 mm ²
		導体の種類と導体断面 AWG 6/7
	評価	合格した
	標準	DIN EN 60999-1セクション9.5 / 12.00
	要件	≥15 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 AWG 22/1
		導体の種類と導体断面 AWG 22/19
引き抜き試験	評価	合格した
	要件	≥20 N
	導体種類	導体の種類と導体断面 H05V-U0.5
		導体の種類と導体断面 H05V-K0.5

LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

評価	合格した
要件	100 N
導体種類	導体の種類と導体断面 H07V-K16
	導体の種類と導体断面 H07V-U16
	導体の種類と導体断面 AWG 6/7
評価	合格した

重要なメモ

IPC準拠	適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
注意事項	• Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

分類

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ




寸法図



グラフ



グラフ



LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



VDE 絶縁性プラススクリュードライバー種別、ポジドライブ製 SDIK PZ DIN 7438、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764-PZ への出力、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIK PZ2	バージョン
注文番号	9008890000	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248266661	
数量	1 ST	

スクリュードライバー (マイナス用)



VDE 絶縁マイナススクリュードライバー、SDI DIN 7437、ISO 2380/2、DIN 5264、ISO 2380/1 準拠ドライバー出力。ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDIS 1.0X5.5X125	バージョン
注文番号	9008410000	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056378	
数量	1 ST	

クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



プラススクリュードライバー、ポジドライブ製、SDK PZ DIN 5262、ISO 8764/2-PZ、ISO 8764/1-PZへの出力、クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDK PZ2	バージョン
注文番号	9008540000	スクリュードライバー、スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056538	
数量	1 ST	

LUP 12.70/06/90 5.0SN GY BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

スクリュードライバー (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

種別	SDS 1.0X5.5X150	バージョン
注文番号	9008350000	スクリュードライバー, スクリュードライバー
GTIN (EAN)	4032248056316	
数量	1 ST	