

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





組立済 IE ケーブル、鉄道ケーブル、Cat.7、青色、M12

一般注文データ

	システムケーブル, M12 X型IP 67ストレートオス, M12 X型IP 67ストレートオス, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), Radox EM 104, 5 m
注文番号	<u>2464200050</u>
種別	IE-C6GB8RB0050XCSXCS-E
GTIN (EAN)	4050118478662
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量	'		
長さ	5 m	長さ (インチ)	196.8504 inch
正味重量	442 g		
温度			
In Marks		#1. /L->p et-	50.00 50.00
保管温度 取り付け温度		動作温度	-50 °C70 °C
取り刊の			
環境製品コンプライアンス	_		
RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)		
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
ケーブル特有の規格			
フッ素含有量	According to EN 60684-2 Section 45.2	締結ケーブル上での火炎の垂直伝達	in accordance with IEC 60332-1-2, EN 50305, According to IEC 60332-3-25 D, According to BS 6853 Appendix D, NF C32-070、2.1 に準拠, NF C32-070、2.2 に準拠, UL 1685、12(FT4 exp.) に準拠, EN 50266 に準拠
ハロゲン化水素含有量	According to EN-50267-2-1	煙霧の腐食性	to IEC 60754-2
鉄道車両の火災の安全性	According to EN 45545, HL1-HL3, DIN 5510 1-4に準拠, According to UNI CEI 11170, LR1- LR4, NFPA 130に準 拠, BS 6853、GM/RT 2130、Ia、Ib、IIに準拠, NF F16-101、A1、A2、B に準拠	喫煙に対して不透過性	According to BS 6853 Appendix D, According to IEC 61034-2, UL1685、12(FT4 exp.) 仁準拠
有毒ガス	According to BS 6853 Appendix B		
一般基準			
コウクク目校	IFO 01070 0 100		
コネクタ規格	IEC 61076-2-109		
ケーブルの機械的特性と材料特性			
耐油性	Yes	ハロゲン	ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠
最小曲げ半径、繰返し	4 x ケーブル直径	耐磨耗性	非常に良い
延焼耐性	einfügen EN60332	煙霧の腐食性	to IEC 60754-2
喫煙に対して不透過性	According to BS 6853 Appendix D, According to IEC 61034-2,		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

UL1685、	12	(FT4 exp.)
に進枷		•

ケーブルの電気プロパティ

転送速度	10 Gbit/s	カテゴリー	Cat.6A / Class EA (ISO/
			IFC 11801 2010)

ケーブル構造

燃線	7	シースカラー	青色
断面積	4*2*AWG24/7 ~ 4*2*0.2 mm ²	シールド	S/FTP
絶縁断面	1.35 mm	シース直径、最大	8.6 mm
シース直径、最小	7.6 mm	シース素材	Radox EM 104

プラグ、右

プラグ右	M12, X コード化, IP67, オ
	ス型接点, 直線, プラグ, プ
	ラスチック, シールド仕様

プラグ、左

左プラグ	M12, X コード化, IP67, オ
	ス型接点, 直線, プラグ, プ
	ラスチック, シールド仕様

分類

EC002599	ETIM 7.0	EC002599
EC002599	ETIM 9.0	EC002599
EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
27-06-03-08		
	EC002599 EC002599 27-06-03-08 27-06-03-08 27-06-03-08	EC002599 ETIM 9.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

配線 ピン固定







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別 SCREWTY SET 注文番号 <u>1910000000</u> GTIN (EAN) 4032248436842 バージョン
Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

数量 1 ST

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12Fと M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別 SCREWTY SET -DM バージョン 注文番号 192000000 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors GTIN (EAN) 4032248436859 数量 1 ST

作成日 06.11.2025 08:13:26 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

数量

種別 SCREWTY- M12 注文番号 <u>1900000000</u> GTIN (EAN) 4032248375868

1 ST

Cable gland tool for moulded M12 lines

バージョン

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12Fと M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

数量

1 ST

種別 SCREWTY-M12-DM バージョン 注文番号 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines GTIN (EAN) 4032248436408

作成日 06.11.2025 08:13:26 MEZ