


SAIL-M12GM12G-TS-8.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要があります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネクタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の伝送に設計されています。

一般注文データ

バージョン	センサー/アクチュエータライン, M12/M12, 極数: 4, 8 m, オスピン、ストレート - メスソケット、ストレート, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
注文番号	2490240800
種別	SAIL-M12GM12G-TS-8.0U
GTIN (EAN)	4064675257394
数量	1 items

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量 350 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	8 m
ケーブルキャリアに最適	はい
シールド仕様	はい
絶縁	TPE
曲げ半径、最小、移動	7.5 x ケーブル直径
曲げサイクル	10 Mio
構成可能ケーブル長	いいえ
カラーコーディング	茶色, 白色, 青色, 黒色
溶接スパーク耐久性	はい
極数	4

シースカラー	黒色
コア断面積	1.5 mm ²
ハロゲン	いいえ
加速	50 m/s ²
曲げ半径、最小、定置	4 x ケーブル直径
シース材料	PUR
交差結合照射	いいえ
温度範囲、固定	-40...80 °C
温度範囲、移動	-30...80 °C

一般的な技術データ

コーディング	T-coded
接触表面	金メッキ
バージョン	オスピン、ストレート - メスソケット、ストレート
公称電圧	60 V
保護度合い	IP65, IP67
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

接続スレッド	M12/M12
LED	いいえ
ハウジング主要材質	PUR
公称電流	12 A
汚染度	3

一般基準

コネクタ規格 IEC 61076-2-111

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-111

電気プロパティ

公称電圧 60 V

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

SAIL-M12GM12G-TS-8.0U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図


寸法図



極スキーム



極スキーム



配線図

理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®

