

IE-FCI-PWB-IND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

バージョン	FrontCom, 電源大を挿入, タイプ D, ソケットコネクタ, IN
注文番号	2500710000
種別	IE-FCI-PWB-IND
GTIN (EAN)	4050118526745
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

正味重量

42 g

温度

保管温度

動作温度

-5 °C...40 °C

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6

一般データ

保護度合い

IP20

インサートの種別

電源大を挿入

コネクタ面

タイプ D

火炎荷重

770 kJ

クランプ可能な導体

被覆剥き長さ

9 mm

接続方式

ねじ接続

導体接続断面積、極細線仕様フェルール端子

最小:

1.5 mm²

最大:

2.5 mm²

導体接続断面積、リジッド

最小:

1.5 mm²

最大:

4 mm²

導体接続断面積、フェルール端子付属細線仕様

最小:

1.5 mm²

最大:

2.5 mm²

導体接続断面積、フェルール端子なし細線仕様

導体接続断面積、フェルール端子なし極細線仕様

導体接続断面積、リジッド

1.5 ... 4 mm²

導体接続断面積、フェルール端子付属細線仕様

1.5 ... 2.5 mm²

導体接続断面、ワイヤエンドフェルール付で非常に柔軟

1.5 ... 2.5 mm²

技術データ

定格電圧 (AC)

250 V

ハウジング主要材質

ポリカーボネートPC

公称電流

5 A


技術データ

分類


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

図面

寸法図



寸法図



アクセサリ

ソケットインサート対応レールアダプター



ワイドミュラーでは、産業用イーサネットのアクセサリを含め、必要なものをひとつのソースから入手できます。

お客様にとってのメリット：

- ツール
- 試験機器
- ケーブルブッシング
- キャビネット接続
- マーカー
- ダスト保護
- 電源バック
- 過電圧保護

一般注文データ

種別	IE-DINRAIL-AD-PWB	バージョン
注文番号	2534680000	
GTIN (EAN)	4050118546354	
数量	1 ST	