

## PAC-HD62M-HD62F-V0-4M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 注文番号       | 2094800040                            |
| 種別         | <a href="#">PAC-HD62M-HD62F-V0-4M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986596627                         |
| 数量         | 1 items                               |
| 配送ステータス    | 中止                                    |

## PAC-HD62M-HD62F-V0-4M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |        |
|------|--------|
| 正味重量 | 1088 g |
|------|--------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 保管温度 | -10...60 °C | 動作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## 公称データUL

|         |     |
|---------|-----|
| 合計電流、最大 | 3 A |
|---------|-----|

## 一般データ

|              |                      |            |                     |
|--------------|----------------------|------------|---------------------|
| ケーブル長        | 4 m                  | 最適         | アナログ信号              |
| 基本材質         | PVC                  | ケーブル       | ケーブルLiYCY           |
| インターフェースコネクタ | SUB-D HD male 62P    | 極数、最小      | 62 極                |
| 外径           | 12,5 &plusmn; 2 mm   | コネクタ PLC 側 | SUB-D HD female 62P |
| 導体断面積        | 0.14 mm <sup>2</sup> |            |                     |

## 電気データ

|                 |            |             |                   |
|-----------------|------------|-------------|-------------------|
| 合計電流、最大         | 3 A        | 高電圧テスト      | 1 kV/1s           |
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A        | 定格電圧        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 抵抗              | ≤ 150 mΩ/m | 動作電圧        | ≤ 60 V ≤ 25 V AC  |
| 容量配線 / 配線       | 300 pF/m   | 容量配線 / シールド | 300 pF/m          |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |