

SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

5 点のテンションクランプ接続を備えた、モジュラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3 つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, OMNIMATE ハウジング- TERMINALBOX シルバーグレー, 耐張 クランプ接続, 交差接続, FE 接点, 幅: 11.3 mm
注文番号	2224380000
種別	SMSE LN FE MCZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190967437
数量	500 items

SMSE LN FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	4.1 mm	奥行き (インチ)	0.1614 inch
高さ	16.1 mm	高さ (インチ)	0.6339 inch
幅	11.3 mm	幅 (インチ)	0.4449 inch
正味重量	0.74 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

IEC規格に準拠した公称データ

定格電流、最大極数 (Tu=40°C) 10 A サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3250 V
 サージ電圧等級の定格インパルス電圧 / 4 kV
 汚染度 III/3

一般データ

色 シルバークレー 保護度合い IP20がインストール済み
 カラーチャート (類似) RAL 7001

アセンブリのプロパティ

渡り配線の持続電流 10 A 渡り配線 / PCBの持続電流 32 A
 渡り配線 はい PCBへの接点タイプ はんだ接続、直接
 接続方式 耐張クランプ接続

ハウジングのプロパティ

渡り配線の持続電流 10 A 渡り配線 はい

接続可能な導体

導体接続方法 耐張クランプ接続 被覆剥き長さ 8 mm
 刃寸法 0.6 x 3.5 mm クランプ範囲、最小 0.13 mm²
 クランプ範囲、最大 2.5 mm² 配線接続断面 AWG、最小 AWG 26
 導体接続断面積 AWG、最大 AWG 14 w. プラスチックカラーフェルール、DIN 0.5 mm²
 46228 pt 4、最小 最大クランプ範囲 2.5 mm²
 プラスチックカラー付フェルール DIN 1.5 mm²
 46228 pt 4、最大

分類

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
 ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
 ECLASS 15.0 27-46-01-01