


SMSE KU FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

5点のテンションクランプ接続を備えた、モジューラー式端子フォーマットの小型ハウジングを開きます。透明ヒンジ付属トッププレートは、ラベリングに使用でき、ポテンショメータおよびステータス表示へのアクセスを提供します。差し込み式渡り配線コネクタを使用して、3つの上部接続を相互接続できます。ハウジングを閉じるカバープレートも使用可能です。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, OMNIMATE ハウジング - TERMINALBOX シルバーグレー, 耐張 クランプ接続, FE 接点, 幅: 14.9 mm
注文番号	2224390000
種別	SMSE KU FE MCZ 1.5
GTIN (EAN)	4008190967444
数量	500 items

SMSE KU FE MCZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	4.2 mm	奥行き (インチ)	0.1654 inch
高さ	16.1 mm	高さ (インチ)	0.6339 inch
幅	14.9 mm	幅 (インチ)	0.5866 inch
正味重量	0.68 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

IEC規格に準拠した公称データ

定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	10 A	サーボ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3250 V
サーボ電圧等級の定格インパルス電圧 /	4 kV	
汚染度 III/3		

一般データ

色	シルバーグレー	保護度合い	IP20
カラーチャート (類似)	RAL 7001		

アセンブリのプロパティ

PCBへの接点タイプ	はんだ接続、直接	接続方式	耐張クランプ接続
------------	----------	------	----------

接続可能な導体

導体接続方法	耐張クランプ接続	被覆剥き長さ	8 mm
刃寸法	0.6 x 3.5 mm	クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
クランプ範囲、最大	2.5 mm ²	配線接続断面 AWG、最小	AWG 26
導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	w. プラスチックカラーフェルール、DIN 0.5 mm ²	
プラスチックカラー付フェルール DIN 1.5 mm ²		46228 pt 4、最小.	
46228 pt 4、最大		最大クランプ範囲	2.5 mm ²

分類

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		