

**SFX 11/60 MM SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**高い柔軟性 : SFX**

従来のケーブルストラップを使用する場合は、SFX マーカーを使用したケーブルのラベリングが推奨されます。ケーブルが直線状に配線されているとは限りません。SFX マーカーの使用素材は非常に柔軟性の高いポリウレタンで、この状況に対応します。マーカーは、ケーブルの各曲線に沿って、ラッチが付属しています。

**一般注文データ**

バージョン	SlimFix, 导体およびケーブルマーカー, 7-, 60 x 13 mm, 黒色
注文番号	<a href="#">2518650000</a>
種別	SFX 11/60 MM SW
GTIN (EAN)	4050118530988
数量	1000 items

## SFX 11/60 MM SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.6 mm	奥行き (インチ)	0.0236 inch
高さ	60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
幅	13 mm	幅 (インチ)	0.5118 inch
正味重量	0.5 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...90 °C
--------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	バージョン	ハロゲンフリー
幅	13 mm	UL 94 可燃性等級	HB
動作温度範囲、最大	90 °C	動作温度範囲、最小	-40 °C
色	黒色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリウレタン	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	44 x 10.5 mm	互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>
動作温度範囲	-40...90 °C	ロールあたりの数	1000

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	70 mm <sup>2</sup>
導体外径、最大	40 mm	導体外径、最小	7 mm
テキストフィールドの幅	44 mm	ケーブルストラップ入力部	平型
テキストフィールドの高さ	10.5 mm	導体外径	7 -
適切なケーブルタイ	プラスチック	接続配線の断面	70 mm <sup>2</sup>

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SFX 11/60 MM SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**SFX 11/60 MM SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**アクセサリ****インクリボン**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。


**一般注文データ**

種別	RIBBON MM 84/300 WS	バージョン
----	---------------------	-------

注文番号	<a href="#">2005040000</a>
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118390025
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

**THM MULTIMARK**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。


**一般注文データ**

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
----	----------------------	-------

注文番号	<a href="#">1357420000</a>
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118160314
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

**THM MULTIMARK PLUS**

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

**一般注文データ**

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
----	----------------------------	-------

注文番号	<a href="#">2672590000</a>
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118708097
------------	---------------

数量	1 ST
----	------