

## SFX 9/24 MM GN


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## 高い柔軟性：SFX

従来のケーブルストラップを使用する場合は、SFX マーカーを使用したケーブルのラベリングが推奨されます。ケーブルが直線状に配線されているとは限りません。SFX マーカーの使用素材は非常に柔軟性の高いポリウレタンで、この状況に対応します。マーカーは、ケーブルの各曲線に沿って、ラッチが付属しています。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 7 -, 26 x 15 mm, 緑色 |
| 注文番号       | <a href="#">2519080000</a>                  |
| 種別         | SFX 9/24 MM GN                              |
| GTIN (EAN) | 4050118531237                               |
| 数量         | 1000 items                                  |

## SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |             |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ   | 0.6 mm | 奥行き (インチ) | 0.0236 inch |
| 高さ   | 26 mm  | 高さ (インチ)  | 1.0236 inch |
| 幅    | 15 mm  | 幅 (インチ)   | 0.5906 inch |
| 正味重量 | 0.24 g |           |             |

## 温度

動作温度範囲 -40...90 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

|                |             |              |  |
|----------------|-------------|--------------|--|
| 印刷種別           | ニュートラル      | バージョン        | ハロゲンフリー  |
| 幅              | 15 mm       | UL 94 可燃性等級  | HB   |
| 動作温度範囲、最大      | 90 °C       | 動作温度範囲、最小    | -40 °C   |
| 色              | 緑色          | ハロゲン         | いいえ  |
| 基本材質           | ポリウレタン      | 印刷文字         | 非搭載  |
| ラベリングフィールドのサイズ | 23.5 x 9 mm | 互換性を有するプリンター | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 動作温度範囲         | -40...90 °C | ロールあたりの数     | 1000   |

## 導体およびケーブルマーカー

|              |         |              |                     |
|--------------|---------|--------------|---------------------|
| ハロゲン         | いいえ     | 導体断面、最大      | 500 mm <sup>2</sup> |
| 導体外径、最大      | 40 mm   | 導体外径、最小      | 7 mm                |
| テキストフィールドの幅  | 9 mm    | ケーブルストラップ入力部 | 平型                  |
| テキストフィールドの高さ | 23.5 mm | 導体外径         | 7 -                 |
| 適切なケーブルタイ    | プラスチック  | 接続配線の断面      | 500 mm <sup>2</sup> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

図面



## SFX 9/24 MM GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |            |
|------------|----------------------------|------------|
| 種別         | RIBBON MM 76/360 SW        | バージョン      |
| 注文番号       | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |
| 数量         | 1 ST                       |            |

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK ROLLER 115       | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">1357420000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

|            |                            |       |
|------------|----------------------------|-------|
| 種別         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | バージョン |
| 注文番号       | <a href="#">2672590000</a> |       |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |       |
| 数量         | 1 ST                       |       |