

## PAC-MTM3-HE20-V0-3M5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 注文番号       | 2534060035                           |
| 種別         | <a href="#">PAC-MTM3-HE20-V0-3M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986599925                        |
| 数量         | 1 items                              |

## PAC-MTM3-HE20-V0-3M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |          |
|------|----------|
| 正味重量 | 503.12 g |
|------|----------|

## 公称データUL

|         |     |
|---------|-----|
| 合計電流、最大 | 3 A |
|---------|-----|

## 一般データ

|              |                          |            |                          |
|--------------|--------------------------|------------|--------------------------|
| ケーブル長        | 3.5 m                    | 最適         | デジタル信号                   |
| 基本材質         | PVC                      | ケーブル       | ケーブルLiYY                 |
| インターフェースコネクタ | フラットケーブルコネクタ<br>HE10 20P | 極数、最小      | 20 極                     |
| 外径           | 8.6 ± 1 mm               | コネクタ PLC 側 | フラットケーブルコネクタ<br>HE10 20P |
| 導体断面積        | 0.25 mm <sup>2</sup>     |            |                          |

## 電気データ

|                 |                  |              |           |
|-----------------|------------------|--------------|-----------|
| 合計電流、最大         | 3 A              | 高電圧テスト       | 1 kV/1s   |
| バス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A              | 抵抗           | ≤ 80 mΩ/m |
| 動作電圧            | ≤ 60 V ≤ 25 V AC | 容量 (導体 / 本数) | 300 pF/m  |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |