

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



小スペースでは、バネ接続 (プッシュイン) 搭載メス側ヘッダーをプラグイン接続レベルとして使用します。3.50 mm ピッチのオス型ヘッダーと一緒に使用します。

## 一般注文データ

|            |                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 3.50 mm, 極数: 17, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 1.5 mm², 箱 |
| 注文番号       | <a href="#">2460100000</a>                                                             |
| 種別         | BLF 3.50/17/180LH SN OR BX                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118475517                                                                          |
| 数量         | 24 items                                                                               |
| 製品データ      | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16             |
| パッケージ      | 箱                                                                                      |

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E60693

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 30.05 mm | 奥行き (インチ) | 1.1831 inch |
| 高さ   | 15.08 mm | 高さ (インチ)  | 0.5937 inch |
| 幅    | 66.4 mm  | 幅 (インチ)   | 2.6142 inch |
| 正味重量 | 17.83 g  |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)                   |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません     |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0,422 kg CO2 eq. |

## システムパラメータ

|                             |                             |      |  |
|-----------------------------|-----------------------------|------|--|
| 製品ファミリー                     | OMNIMATE信号 - シリーズBL/SL 3.50 |      |  |
| 接続方式                        | フィールド接続                     |      |  |
| 導体接続方法                      | アクチュエータ付プッシュイン              |      |  |
| ピッチ (mm) (P)                | 3.50 mm                     |      |  |
| ピッチ (インチ) (P)               | 0.138 "                     |      |  |
| 導体取り出し方向                    | 180°                        |      |  |
| 極数                          | 17                          |      |  |
| L1 (mm)                     | 56.00 mm                    |      |  |
| L1 (インチ)                    | 2.205 "                     |      |  |
| 行数                          | 1                           |      |  |
| ピンモデルシリーズ数量                 | 1                           |      |  |
| 定格断面                        | 1.5 mm <sup>2</sup>         |      |  |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ                 |      |  |
| DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護   | IP20接続/IP10接続解除             |      |  |
| 保護度合い                       | IP20, 完全取付け時                |      |  |
| 体積抵抗                        | ≤5 mΩ                       |      |  |
| コーディング可能                    | はい                          |      |  |
| 被覆剥き長さ                      | 8 mm                        |      |  |
| 被覆剥き長さ公差                    | 最小:                         | 0 mm |  |
|                             | 最大:                         | 1 mm |  |
| スクリュードライバーク                 | 0.4 x 2.5                   |      |  |
| スクリュードライバークの標準              | DIN 5264-A                  |      |  |
| ブラギング回数                     | 25                          |      |  |
| 差し込み力/極、最大:                 | 6 N                         |      |  |
| 引張強度/極、最大:                  | 6 N                         |      |  |

## 材料データ

|        |       |              |          |
|--------|-------|--------------|----------|
| 絶縁材    | PA GF | 色            | 橙色       |
| 操作要素の色 | 黒色    | カラーチャート (類似) | RAL 2000 |

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|                      |        |              |              |
|----------------------|--------|--------------|--------------|
| 絶縁材グループ              | II     | 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 400, ≤ 600 |
| Moisture Level (MSL) |        | UL 94 可燃性等級  | V-0          |
| 接点材質                 | 銅合金    | 接触表面         | 錫メッキ         |
| 保管温度、最小              | -40 °C | 保管温度、最大      | 70 °C        |
| 動作温度、最小              | -50 °C | 動作温度、最大      | 120 °C       |
| 温度範囲、設置、最小           | -30 °C | 温度範囲、設置、最大   | 100 °C       |

## 接続に適した導体

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| クランプ範囲、最小                           | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大                           | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| 配線接続断面 AWG、最小                       | AWG 26               |
| 導体接続断面 AWG、最大                       | AWG 16               |
| 固定式、最小 H05 (07) V-U                 | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| 固定式、最大 H05 (07) V-U                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| フレキシブル、最小 H05 (07) V-K              | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| フレキシブル、最大 H05 (07) V-K              | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小 | 0.28 mm <sup>2</sup> |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大   | 1 mm <sup>2</sup>    |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小          | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大      | 1 mm <sup>2</sup>    |
| EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ         | 2.4 mm x 1.5 mm      |
| バスピン                                |                      |

|        |         |           |                               |
|--------|---------|-----------|-------------------------------|
| クランプ導体 | 導体接続断面  | 種別        | 配線の細線仕様                       |
|        | フェルール端子 | 公称        | 0.25 mm <sup>2</sup>          |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                      |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.25/12 HBL</a>  |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 種別        | 配線の細線仕様                       |
|        |         | 公称        | 0.34 mm <sup>2</sup>          |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                      |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.34/12 TK</a>   |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 種別        | 配線の細線仕様                       |
|        |         | 公称        | 0.5 mm <sup>2</sup>           |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                      |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.5/14 OR</a>    |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 種別        | 配線の細線仕様                       |
|        |         | 公称        | 0.75 mm <sup>2</sup>          |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                      |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.75/14T HBL</a> |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 種別        | 配線の細線仕様                       |
|        |         | 公称        | 1 mm <sup>2</sup>             |
| 導体接続断面 | フェルール端子 | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                      |
|        |         | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.0/14 GE</a>    |

参照テキスト プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません、フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。

## IEC規格に準拠した公称データ

|                             |                        |                             |              |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 標準に準拠して検査済                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C)         | 17.5 A       |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C)         | 14.7 A                 | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C)         | 17.1 A       |
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C)         | 13.1 A                 | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2       | 320 V        |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2      | 160 V                  | サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3    | 160 V        |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2  | 2.5 kV                 | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 2.5 kV       |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 2.5 kV                 | 短時間耐電流抵抗                    | 1 x 1sで120 A |

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## CSAに準拠した公称データ

|                      |        |                        |        |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V  | 定格電圧 (グループ C / CSA 使用) | 50 V   |
| 定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V  | 定格電流 (グループ B/CSA 使用)   | 10 A   |
| 定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A   | 導体断面積、AGW、最小           | AWG 16 |
| 導体断面積、AGW、最大         | AWG 26 |                        |        |

## UL 1059に準拠した公称データ

|                            |        |                            |                                   |
|----------------------------|--------|----------------------------|-----------------------------------|
| 設定 (cURus)                 | CURUS  | 証明書番号 (cURus)              | E60693                            |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V  | 定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)    | 50 V                              |
| 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V  | 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 10 A                              |
| 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A   | 導体断面積、AGW、最小               | AWG 26                            |
| 導体断面積、AGW、最大               | AWG 16 | 承認値への参照                    | 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 |

## 梱包

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| パッケージ | 箱         | VPE 長  | 338.00 mm |
| VPE幅  | 130.00 mm | VPEの高さ | 33.00 mm  |

## テストの種類

|                 |      |                                                                |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 外観検査および寸法検査     | 標準   | IEC 605 12-1-1:2002-02                                         |
|                 | テスト  | 寸法検査                                                           |
|                 | 評価   | 合格した                                                           |
|                 | 標準   | IEC 605 12-2:2002-02                                           |
|                 | テスト  | 重量チェック                                                         |
|                 | 評価   | 合格した                                                           |
| 試験：マーキングの耐久性    | 標準   | IEC 61984:2001-10セクション6.2                                      |
|                 | テスト  | 目視検査                                                           |
|                 | 評価   | 合格した                                                           |
|                 | 標準   | IEC 60068-2-70:1995-12試験Xb                                     |
|                 | テスト  | 原産地表示、種類の識別、ピッチ、材料の種類、日付時計、承認マーキングUL、承認マーキングCSA                |
|                 | 評価   | 使用可能                                                           |
| テスト：連結解除（互換性なし） | 標準   | IEC 605 12-13-5:2006-02                                        |
|                 | テスト  | コード要素で180°回転、要素をコード要素無しで180°回転                                 |
|                 | 評価   | 合格した                                                           |
|                 | テスト  | 耐久性                                                            |
|                 | 評価   | 合格した                                                           |
|                 | 標準   | IEC 60999-1:1999-11セクション9.1, IEC 60947-1:2011-03セクション8.2.4.5.1 |
| テスト：クランプ可能な断面   | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 固定式0.14 mm <sup>2</sup>                             |
|                 |      | 導体の種類と導体断面 撚線0.14 mm <sup>2</sup>                              |
|                 |      | 導体の種類と導体断面 固定式1.5 mm <sup>2</sup>                              |
|                 |      | 導体の種類と導体断面 撚線1.5 mm <sup>2</sup>                               |
|                 |      | 導体の種類と導体断面 AWG 26/1                                            |
|                 |      | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19                                           |
|                 |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/1                                            |
|                 |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/19                                           |
|                 | 評価   | 合格した                                                           |
|                 | 標準   | IEC 60999-1:1999-11セクション9.4 bzwセクション8.10                       |

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|        |      |                             |
|--------|------|-----------------------------|
| 引き抜き試験 | 要件   | 0.2 kg                      |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 26/1         |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19        |
|        | 評価   | 合格した                        |
|        | 要件   | 0.3 kg                      |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H05V-U0.5        |
|        |      | 導体の種類と導体断面 H05V-K0.5        |
|        | 評価   | 合格した                        |
|        | 要件   | 0.4 kg                      |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-U1.5        |
|        |      | 導体の種類と導体断面 H07V-K1.5        |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/1         |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/19        |
|        | 評価   | 合格した                        |
|        | 標準   | IEC 60999-1:1999-11セクション9.5 |
|        | 要件   | ≥10 N                       |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 26/1         |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 26/19        |
|        | 評価   | 合格した                        |
|        | 要件   | ≥20 N                       |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H05V-U0.5        |
|        |      | 導体の種類と導体断面 H05V-K0.5        |
|        | 評価   | 合格した                        |
|        | 要件   | ≥40 N                       |
|        | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-U1.5        |
|        |      | 導体の種類と導体断面 H07V-K1.5        |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/1         |
|        |      | 導体の種類と導体断面 AWG 16/19        |
|        | 評価   | 合格した                        |

## 重要なメモ

IPC準拠 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。


- 注意事項
- Additional variants on request
  - Gold-plated contact surfaces on request
  - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
  - Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
  - Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
  - P on drawing = pitch
  - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
  - In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
  - Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## 分類


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

### 図面


#### 製品イメージ




#### 寸法図




#### 定格低減曲線



#### 定格低減曲線



#### 製品の利点



堅固なPUSH IN接続 安全性および耐久性

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL 3.50/135F




3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリエーション: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

## 一般注文データ

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 種別         | SL 3.50/17/135F 3.2SN O... | バージョン                                              |
| 注文番号       | <a href="#">1643480000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは              |
| GTIN (EAN) | 4008190282240              | んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 17, 135°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, |
| 数量         | 24 ST                      | 錫メッキ, 橙色, 箱                                        |

## SL 3.50/180F




3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリエーション: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

## 一般注文データ

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 種別         | SL 3.50/17/180F 3.2SN O... | バージョン                                              |
| 注文番号       | <a href="#">1622180000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは              |
| GTIN (EAN) | 4008190188641              | んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 17, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, |
| 数量         | 20 ST                      | 錫メッキ, 橙色, 箱                                        |

## SL 3.50/90F



3.50 mm ピッチのウェーブはんだ付け対応ピンヘッダー

- 差し込み接続方向は、PCBに対して平行 (90°)、直線 180°、または傾斜角付き (135°) です
- ハウジングのバリエーション: ネジフランジ (F)
- 段ボール箱 (BX) に梱包
- ピンヘッダーはコーディング可能

## 一般注文データ

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | SL 3.50/17/90F 3.2SN OR... | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">1619770000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは               |
| GTIN (EAN) | 4008190146740              | んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 17, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量         | 20 ST                      | メッキ, 橙色, 箱                                          |

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLD 3.50/90F




3.50mm ピッチのフローはんだ付け対応2段ピンヘッダ。コネクタは、サイドオープン、サイドクローズ、フランジのバージョンで使用できます。オス型コネクタは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。箱梱包。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | SLD 3.50/34/90F 3.2SN O... | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">1633960000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは               |
| GTIN (EAN) | 4008190258412              | んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 34, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量         | 10 ST                      | メッキ, 橙色, 箱                                          |

## SLD 3.50V/180F




3.50mmピッチのフローはんだ対応2段型ピンヘッダです。サイドクローズ型とフランジ型があります。オス型コネクタは、マーキングスペースを提供し、コード化できます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                                    |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 種別         | SLD 3.50 V/34/180F 3.2 ... | バージョン                                              |
| 注文番号       | <a href="#">1891130000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRは              |
| GTIN (EAN) | 4032248500659              | んだ付け接続, 3.50 mm, 極数: 34, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, |
| 数量         | 10 ST                      | 錫メッキ, 橙色, 箱                                        |

## SL-SMT 3.5/180F Box



- 高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。
- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
  - #ハウジングのバリエーション：サイドクローズ (G)、ねじフランジ (F)、はんだフランジ (LF)、スナップオンはんだフランジ (RF)
  - SMT プロセスに最適化
  - 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に対応しています
  - リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
  - 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
  - オス型ヘッダへのコーディング取付可

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

## 対応

## 一般注文データ

|            |                            |                                                  |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------|
| 種別         | SL-SMT 3.50/17/180F 3.2... | バージョン                                            |
| 注文番号       | <a href="#">1842920000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/            |
| GTIN (EAN) | 4032248354382              | THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 17, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 |
| 数量         | 24 ST                      | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                                  |

## SL-SMT 3.5/180LF Box




- 高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。
- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
  - #ハウジングのバリエーション: サイドクローズ (G)、ねじフランジ (F)、はんだフランジ (LF)、スナップオンはんだフランジ (RF)
  - SMT プロセスに最適化
  - 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に対応しています
  - リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
  - 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
  - オス型ヘッダへのコーディング取付可

## 一般注文データ

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | SL-SMT 3.50/17/180LF 3.... | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">1842690000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフラン                   |
| GTIN (EAN) | 4032248354054              | ジ, THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 17, 180°, ソルダピン長 (l): |
| 数量         | 24 ST                      | 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                                 |

## SL-SMT 3.5/90F Box



- 高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。
- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
  - #ハウジングのバリエーション: サイドクローズ (G)、ねじフランジ (F)、はんだフランジ (LF)、スナップオンはんだフランジ (RF)
  - SMT プロセスに最適化
  - 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に対応しています
  - リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
  - 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
  - オス型ヘッダへのコーディング取付可

## 一般注文データ

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | SL-SMT 3.50/17/90F 3.2S... | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">1842230000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/               |
| GTIN (EAN) | 4032248353583              | THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 17, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, |
| 数量         | 24 ST                      | 錫メッキ, 黒色, 箱                                         |

## BLF 3.50/17/180LH SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 3.5/90LF Box



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- #ハウジングのバリエーション：サイドクローズ (G)、ねじフランジ (F)、はんだフランジ (LF)、スナップオンはんだフランジ (RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

## 一般注文データ

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 種別         | SL-SMT 3.50/17/90LF 3.2... | バージョン                                                |
| 注文番号       | <a href="#">1842000000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, はんだフランジ,                  |
| GTIN (EAN) | 4032248353354              | THT/THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 17, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 |
| 数量         | 24 ST                      | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                                      |

## SL-THR 3.5/135F



高耐熱性オス型ヘッダー、ピッチ 3.50 mm。

- プラグ接続方向は、PCB に対して平行 (90°)、直線 (180°)、または傾斜角付き (135°) です
- #ハウジングのバリエーション：サイドクローズ (G)、ねじフランジ (F)、はんだフランジ (LF)、スナップオンはんだフランジ (RF)
- SMT プロセスに最適化
- 総合的なピン長 3.2 mm は、すべてのはんだ付け手法に対応しています
- リフローはんだ付け手法に最適なピン長 1.5 mm
- 箱入り (BX) またはテープオンリール (RL) 梱包
- オス型ヘッダへのコーディング取付可

## 一般注文データ

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 種別         | SL-SMT 3.50/17/135F 3.2... | バージョン                                             |
| 注文番号       | <a href="#">1003670000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THT/             |
| GTIN (EAN) | 4032248700295              | THRはんだ接続, 3.50 mm, 極数: 17, 135°, ソルダーピン長 (l): 3.2 |
| 数量         | 24 ST                      | mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                                   |