



BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ



デバイス接続 | OMNIMATE® 電源 BUF 10.16

プッシュイン PCB コネクタ、16mm²、配線対応機能付属

- 配線可能なワイヤ対応接点を備えたプッシュインテクノロジーにより、フェルール端子や導体を使用せずに、特に絶縁体が硬質の撚線接続を簡素化します
- フェルール端子をクリンプして、ソリッドワイヤと導体をツール不要で直接接続できるため、高速で安全な配線が可能です
- プラグインコネクタは片手で操作でき、スナップオン機構搭載ミドルフランジ、およびオプションで追加のスクリュー留めにより、自動接続が可能です

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ、10.16 mm、極数: 2、180°、アクチュエータ付プッシュイン、クランプ範囲、最大: 16 mm ² 、箱 |
| 注文番号 | 2493160000 |
| 種別 | BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX |
| GTIN (EAN) | 4050118502886 |
| 数量 | 36 items |
| 製品データ | IEC: 1000 V / 76 A / 2.5 - 16 mm ² UL: 600 V / 51 A / AWG 12 - AWG 6 |
| パッケージ | 箱 |

BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E60693

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ | 39.5 mm | 奥行き (インチ) | 1.5551 inch |
| 高さ | 33.3 mm | 高さ (インチ) | 1.311 inch |
| 幅 | 30.48 mm | 幅 (インチ) | 1.2 inch |
| 正味重量 | 7 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

システムパラメータ

| | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| 製品ファミリー | OMNIMATE電源 - シリーズ/10.16 | 接続方式 | フィールド接続 |
| 導体接続方法 | アクチュエータ付プッシュイン | ピッチ (mm) (P) | 10.16 mm |
| ピッチ (インチ) (P) | 0.400 " | 導体取り出し方向 | 180° |
| 極数 | 2 | L1 (mm) | 20.32 mm |
| L1 (インチ) | 0.800 " | 行数 | 1 |
| ピンモデルシリーズ数量 | 1 | 定格断面 | 16 mm ² |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ | DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP 20 |
| 保護度合い | IP20 | コーディング可能 | はい |
| 被覆剥き長さ | 18 mm | スクリュードライバーク | 0.8 x 4.0 |
| スクリュードライバークの標準 | DIN 5264 | プラグング回数 | 25 |
| 差し込み力/極、最大 | 15 N | 引張強度/極、最大 | 15 N |

材料データ

| | | | |
|-------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 絶縁材 | PA GF | 色 | 黒色 |
| 操作要素の色 | 赤色, グレー | カラーチャート (類似) | RAL 9011 |
| 絶縁材グループ | II | 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 400 |
| 絶縁抵抗 | ≥ 10 ⁸ Ω | Moisture Level (MSL) | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 接点材質 | 銅合金 |
| 接触表面 | 銀メッキの | プラグ接点の層構造 | ≥ 3 μm Ag |
| 保管温度、最小 | -40 °C | 保管温度、最大 | 70 °C |
| 動作温度、最小 | -50 °C | 動作温度、最大 | 120 °C |

接続に適した導体

| | |
|---------------------|---------------------|
| クランプ範囲、最小 | 2.5 mm ² |
| クランプ範囲、最大 | 16 mm ² |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 12 |
| 導体接続断面 AWG、最大 | AWG 4 |
| 固定式、最小 H05 (07) V-U | 2.5 mm ² |
| 固定式、最大 H05 (07) V-U | 10 mm ² |

BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 燃線、最小 H07V-R | 10 mm ² |
| 燃線、最大 H07V-R | 16 mm ² |
| フレキシブル、最小 H05 (07) V-K | 2.5 mm ² |
| フレキシブル、最大 H05 (07) V-K | 16 mm ² |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小 | 2.5 mm ² |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 16 mm ² |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小 | 2.5 mm ² |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 16 mm ² |
| クランプ導体 | |

| 導体接続断面 | 種別 | 配線の細線仕様 |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| フェルール端子 | 公称 | 2.5 mm ² |
| | 被覆剥き長さ | 公称 20 mm |
| | 推奨フェルール端子 | H2.5/25D BL |
| | 被覆剥き長さ | 公称 18 mm |
| フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | H2.5/18 |
| | 種別 | 配線の細線仕様 |
| | 公称 | 4 mm ² |
| | 被覆剥き長さ | 公称 20 mm |
| フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | H4.0/26D GR |
| | 被覆剥き長さ | 公称 18 mm |
| | 推奨フェルール端子 | H4.0/18 |
| | 種別 | 配線の細線仕様 |
| フェルール端子 | 公称 | 6 mm ² |
| | 被覆剥き長さ | 公称 20 mm |
| | 推奨フェルール端子 | H6.0/26 SW |
| | 被覆剥き長さ | 公称 18 mm |
| フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | H6.0/18 |
| | 種別 | 配線の細線仕様 |
| | 公称 | 10 mm ² |
| | 被覆剥き長さ | 公称 21 mm |
| フェルール端子 | 推奨フェルール端子 | H10.0/28 EB |
| | 被覆剥き長さ | 公称 18 mm |
| | 推奨フェルール端子 | H10.0/18 |
| | 種別 | 配線の細線仕様 |
| フェルール端子 | 公称 | 16 mm ² |
| | 被覆剥き長さ | 公称 21 mm |
| | 推奨フェルール端子 | H16.0/28 GN |
| | 被覆剥き長さ | 公称 18 mm |
| 推奨フェルール端子 | H16.0/18 | |

参照テキスト フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。

IEC規格に準拠した公称データ

| | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------------|--------|
| 定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 76 A | 定格電流、最大極数 (Tu=20°C) | 71 A |
| 定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 70 A | 定格電流、最大極数 (Tu=40°C) | 62 A |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 1000 V | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 1000 V |
| サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 1000 V | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/2 | 8 kV |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2 | 8 kV | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/3 | 8 kV |
| 短時間耐電流抵抗 | 3 x 1s (800Aを使用) | | |

UL 1059に準拠した公称データ

| | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------|--------|
| 設定 (cURus) | CURUS | 証明書番号 (cURus) | E60693 |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 600 V | 定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用) | 600 V |

BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| | | | |
|----------------------------|---|-------------------------|-------|
| 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 51 A | 定格電圧 (使用グループ C/UL 1059) | 51 A |
| 導体断面積、AGW、最小承認値への参照 | AWG 12 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 | 導体断面積、AGW、最大 | AWG 6 |

梱包

| | | | |
|-------|-----------|--------|-----------|
| パッケージ | 箱 | VPE 長 | 355.00 mm |
| VPE幅 | 188.00 mm | VPEの高さ | 75.00 mm |

テストの種類

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| 試験：マーキングの耐久性 | 標準 | IEC 60068-2-70 / 12.95 |
| | テスト | 原産地表示, 種類の識別, ピッチ, 耐久性, 被覆剥きの長さ |
| | 評価 | 使用可能 |
| テスト：クランプ可能な断面 | 標準 | IEC 60999-1:1999-11セクション9.1, IEC 60947-1:2011-03セクション8.2.4.5.1 |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 撚線2.5 mm ² |
| | | 導体の種類と導体断面 固定式2.5 mm ² |
| | | 導体の種類と導体断面 撚線16 mm ² |
| | | 導体の種類と導体断面 固定式10 mm ² |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 12/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 12/19 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 4/1 |
| | 導体の種類と導体断面 AWG 4/19 | |
| | 評価 | 合格した |
| 導体の損傷や偶発的な緩みをテストする | 標準 | IEC 60999-1:1999-11セクション9.4 bzwセクション8.10 |
| | 要件 | 0.7 kg |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-K2.5 |
| | | 導体の種類と導体断面 H07V-U2.5 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 14/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 14/19 |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | 2.9 kg |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-K16 |
| | | 導体の種類と導体断面 H07V-U16 |
| 評価 | 合格した | |
| 要件 | 4.5 kg | |
| 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 4/7 | |
| | 導体の種類と導体断面 AWG 4/19 | |
| 引き抜き試験 | 標準 | IEC 60999-1:1999-11セクション9.5 |
| | 要件 | ≥50 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 14/1 |
| | | 導体の種類と導体断面 AWG 14/19 |
| | | 導体の種類と導体断面 H07V-K2.5 |
| | | 導体の種類と導体断面 H07V-U2.5 |
| | 評価 | 合格した |
| | 要件 | 100 N |
| | 導体種類 | 導体の種類と導体断面 H07V-K16 |
| | | 導体の種類と導体断面 H07V-U16 |
| 評価 | 合格した | |
| 要件 | ≥ 135 N | |
| 導体種類 | 導体の種類と導体断面 AWG 4/7 | |
| | 導体の種類と導体断面 AWG4/19 | |
| 評価 | 合格した | |

重要なメモ

| | |
|-------|---|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • For all applications with flange we recommend to fix the pin header with the help of the soldering flange or a self-tapping screw on the board. • In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |


BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

製品イメージ




寸法図




図に類似


接続図

| | | | | | | |
|-------------|----------------------------|---|---|---|---|---|
| 4 | M(S)F4 | o | o | o | X | o |
| 4 | M(S)F3 | o | o | X | o | o |
| 4 | M(S)F2 | o | X | o | o | o |
| 3 | M(S)F3 | o | o | X | o | |
| 3 | M(S)F2 | o | X | o | o | |
| 2 | M(S)F2 | o | X | o | | |
| NO OF POLES | X = MIDDLE FLANGE POSITION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | |  | | | | |

グラフ



グラフ



導体の簡易接続 WIRE READY


製品の利点



導体の簡易接続 WIRE READY

図面

製品の利点



素早く配線

製品の利点



片手操作 自動ラッチ

BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

コーディングパーツ



パワーエレクトロニクス用の差し込み式接続 - 最新のドライブ技術用の最適化 (例: モータースターター、周波数コンバータ、サーボコントローラー)。

OMNIMATE Power は、差し込み式シールド、内蔵信号コンタクト、片手操作など、安全性と革新的ソリューションが強化されており、新基準を構築します。

3種の製品の種類には、さらに次の利点があります:

- アプリケーション志向の拡張性: 29 A (IEC) または 20 A (UL) に対応する、小型の 4 mm から、76 A (IEC) または 54 A (UL) 対応の頑丈な 16 mm 種別まで
- 1,000V (IEC) または 600V (UL) まで用途は自由に使用可能
- アプリケーション用に最適化されたさまざまな取付けオプション

当社のサービス:

Product Configurator を使用するだけで、個別コネクタを設計 製品コンフィギュレータ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | KO BU/SU10.16HP BK | バージョン |
| 注文番号 | 1824410000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4032248326716 | 黒色, 極数: 1 |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KO BU/SU10.16HP WT | バージョン |
| 注文番号 | 2592600000 | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4050118717389 | ナチュラル, 極数: 1 |
| 数量 | 50 ST | |

スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバー SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------|
| 種別 | SDS 0.8X4.5X125 | バージョン |
| 注文番号 | 9009020000 | スクリュードライバー, スクリュードライバー |
| GTIN (EAN) | 4032248266883 | |
| 数量 | 1 ST | |

BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

SU 10.16IT 270MF




IEC 61800-5-1 に準拠した 400V IT システム対応の、10.16 ピッチはんだ付けミドルフランジ固定付きオス型ヘッダ。
UL840 (600 V) に準拠した UL 認可を取得しています。BUZ 10.16 IT と共に使用する場合、IEC 61800-5-1 に準拠して、IT システムによる 5.5mm の接触保護 (接地に対して 400 V) の拡張要件に準拠しています。
ミドルフランジインターロック機能は、他の標準ソリューションと比較して、1ピッチ幅で必要なスペースを減少させます。
ご希望に応じて、ネジフランジ付属、またはフランジ無しで使用可能。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SU 10.16IT/02/270MF2 3... | バージョン |
| 注文番号 | 1157310000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, ミドルフランジ, THRはんだ付け接続, 10.16 mm, 極数: 2, 270°, ソルダープイン |
| GTIN (EAN) | 4032248944736 | 長 (l): 3.5 mm, 銀メッキの, 黒色, 箱 |
| 数量 | 60 ST | |

SU 10.16IT 90MF




IEC 61800-5-1 に準拠した 400V IT システム対応の、10.16 ピッチはんだ付けミドルフランジ固定付きオス型ヘッダ。
UL840 (600 V) に準拠した UL 認可を取得しています。BUZ 10.16 IT と共に使用する場合、IEC 61800-5-1 に準拠して、IT システムによる 5.5mm の接触保護 (接地に対して 400 V) の拡張要件に準拠しています。
ミドルフランジインターロック機能は、他の標準ソリューションと比較して、1ピッチ幅で必要なスペースを減少させます。
ご希望に応じて、ネジフランジ付属、またはフランジ無しで使用可能。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SU 10.16IT/02/90MF2 3.5... | バージョン |
| 注文番号 | 1156650000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, ミドルフランジ, THRはんだ付け接続, 10.16 mm, 極数: 2, 90°, ソルダープイン長 |
| GTIN (EAN) | 4032248943630 | 長 (l): 3.5 mm, 銀メッキの, 黒色, 箱 |
| 数量 | 60 ST | |

SU 10.16HP/270MF



電極を犠牲にすることなく、またはツールを使わずに高速に整列状態で固定できる特許取得済みのフランジを備えた、単列で高性能なオス型ヘッダー。接合プロファイルにより、固有に識別可能なコーディング多様性およびフランジへの追加締め付けにより、誤接を防止し、接続性と動作信頼性が最大限に向上します。3.5 mm 長のピンは、ウェーブはんだ付けに対して最適化され、プラグイン方向は、ソルダープインに対して 270° です。

BUF 10.16IT/02/180MF2 AG BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | SU 10.16HP/02/270MF2 3... | バージョン |
| 注文番号 | 2580350000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, THRはんだ付け |
| GTIN (EAN) | 4050118610635 | 接続, 10.16 mm, 極数: 2, 270°, ソルダーピン長 (l): 3.5 mm, 錫メッキ, |
| 数量 | 60 ST | 黒色, 箱 |

SU 10.16HP/90MF



単列、高電流オス型ヘッダーは電極を犠牲にすることなく整列状態に取り付けることができます。また、ツール不使用ですばやくロックするための特許取得済みのフランジが付属します。接合プロファイルにより、固有に識別可能なコーディング多様性およびフランジへの追加締め付けにより、誤接を防止し、接続性と動作信頼性が最大限に向上します。3.5mm 長のピンは、フローはんだ付けに対して最適化され、プラグイン方向は、はんだ付けピンに対して 90° です。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | SU 10.16HP/02/90MF2 3.5... | バージョン |
| 注文番号 | 2580340000 | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, ミドルフ |
| GTIN (EAN) | 4050118589504 | ランジ, THRはんだ付け接続, 10.16 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 |
| 数量 | 60 ST | (l): 3.5 mm, 銀メッキの, 黒色, 箱 |