

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



一般注文データ

バージョン	Automation Products - u-remote IP67, センサーアクチュエータアクティブ分電器, PROFINET V2.3
注文番号	2599670000
種別	UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12
GTIN (EAN)	4050118625059
数量	1 items

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E141197

寸法と重量

高さ	43 mm	高さ (インチ)	1.6929 inch
幅	60 mm	幅 (インチ)	2.3622 inch
長さ	225 mm	長さ (インチ)	8.8582 inch
正味重量	1110 g		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Diboron trioxide 1303-86-2, Lead monoxide 1317-36-8, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP b5ed5bad-cbfe-4ad3-903c-fc3d1093a415

デジタル入力

過負荷保護	はい	センサー供給	500 mA
入力フィルター	Input delay adjustable from 0 to 20 ms	入力の種別	Pスイッチ, IEC 61131-2の場合はacc.に2を入力します。
保護回路	サーマルスイッチのオフと自動再起動による定電流	入力電圧、高	> 11 V
入力電圧、低い	<5 V	スイッチオフエネルギー (誘導型)	< 150 mJ / チャネル
センサー接続	2線式, 3線式+ FE, M12, 5極, Aコード化	個数	8

デジタル出力

出力信号当たりの最大電流容量	2 A	過負荷保護	はい
短絡耐性仕様	はい	最大総電流出力	チャネルあたり2 A, モジュールあたり16 A
回路周波数、抵抗負荷	500 Hz	回路周波数、誘導負荷	フリーホイーリングダイオードなし0.2 Hz, 500 Hz、適切なフリーホイーリングダイオード付き
回路周波数、ランプ負荷	10 Hz	個数	8

一般データ

UL 94 可燃性等級	UL 94	ハウジング主要材質	亜鉛ダイカスト
保護度合い	IP67	モジュール変種	8つのデジタル入力, 8つのデジタル出力

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続

電源電圧 (AUX-IN)	PushPull-Power	電源電圧 (AUX-OUT)	PushPull-Power
フィールドバス (BUS-OUT)	V14 PushPull RJ45	フィールドバス (BUS-IN)	V14 PushPull RJ45
I/O接続	8 x M12ソケット5極, A コード化		

電源電圧

極性違い防止	はい	動作電圧	24 V
最大総電流モジュール	150 mA	制限	18 V DC ... 30 V DC

分類

ETIM 8.0	EC001599	ETIM 9.0	EC001599
ETIM 10.0	EC001599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-PN-V14-CU-8DIDO-12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Sets - RJ45




IEC 61076-3-117 ver.14 (PROFINET) 準拠の PushPull プラグインコネクタセット、金属製 (RJ45 インサートを含む)

一般注文データ

種別	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	バージョン
注文番号	1012170000	プラグインサート RJ45 ツールフリー, バリエーション 14 金属, Cat.5
GTIN (EAN)	4032248719815	(ISO/IEC 11801)
数量	10 ST	

Sets



PROFINET 仕様に準拠した PushPull 電源プラグインコネクタ

一般注文データ

種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5	バージョン
注文番号	2465440000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET, コネクター式
GTIN (EAN)	4050118522136	
数量	1 ST	
種別	IE-PS-VAPM-5P-2.5-OT	バージョン
注文番号	2912590000	電源コネクタ, プラグ, PROFINET
GTIN (EAN)	4099986536418	
数量	1 ST	