


## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

## 一般注文データ

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | RIDERSERIES RCM, リレーモジュール, 接点数: 4, テストボタン付きのCO接点 AgNi金メッキ, 定格制御電圧: 230 V AC, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: はい |
| 注文番号       | <a href="#">2497120000</a>                                                                                    |
| 種別         | RCMKIT-I 230VAC 4CO AU                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118508710                                                                                                 |
| 数量         | 10 items                                                                                                      |
| 配送ステータス    | 中止                                                                                                            |
| 最終注文日      | 2025-09-30T00:00:00+02:00                                                                                     |

## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 78.3 mm | 奥行き (インチ) | 3.0827 inch |
| 高さ   | 77 mm   | 高さ (インチ)  | 3.0315 inch |
| 幅    | 27.2 mm | 幅 (インチ)   | 1.0709 inch |
| 正味重量 | 0 g     |           |             |

## 温度

|      |                |      |                   |
|------|----------------|------|-------------------|
| 保管温度 | -40 °C...70 °C | 周囲温度 | -40 °C...70 °C    |
| 動作温度 |                | 湿度   | 相対湿度40°C/93%、結露なし |

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 制御側

|         |          |         |                |
|---------|----------|---------|----------------|
| 定格制御電圧  | 230 V AC | 定格電流 AC | 5.7 mA         |
| 公称出力    | 1.31 VA  | コイル抵抗   | 19465 Ω ± 15 % |
| ステータス表示 | 赤色LED    |         |                |

## 負荷側

|                        |                                          |                        |                                                  |
|------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
| 定格スイッチング電圧             | AC240 V                                  | 持続電流                   | 6 A                                              |
| 定格負荷の最大回路周波数           | 0.1 Hz                                   | 突入電流                   | 12 A / 20 ms                                     |
| AC スwitching容量 (抵抗)、最大 | 1500 VA                                  | DC スwitching容量 (抵抗)、最大 | 144 W @ 24 V                                     |
| スイッチオン遅延               | ≤ 15 ms                                  | 接点の種別                  | 4 CO contact with test button (AgNi gold-plated) |
| 機械的耐用期間                | ACコイル20 x 106開閉サイクル, DCコイル30 x 106開閉サイクル | 最小スイッチング電源             | 1 V / 1 mA                                       |

## 一般データ

|              |       |                |    |
|--------------|-------|----------------|----|
| 取り付けレール      | TS 35 | テストボタンが使用可能    | はい |
| テストボタンのバージョン | ロック可能 | メカニカルスイッチの位置表示 | はい |
| 色            | 黒色    |                |    |

## 絶縁協調

|                             |                  |         |                |
|-----------------------------|------------------|---------|----------------|
| 定格電圧                        | 250 V            | 汚染度     | 2              |
| サージ電圧カテゴリー                  | III              | 絶縁材グループ | IIIa           |
| 沿面距離とクリアランス距離入力 - 出力 ≥ 4 mm |                  | 耐電圧、入出力 | 2.5 kVeff / 1分 |
| 隣接接点の耐電圧                    | 2 kVeff / 1分     | 開接点の耐電圧 | 1.2 kVeff / 1分 |
| インパルス耐電圧                    | 5 kV (1.2/50 μs) | 保護度合い   | IP20           |

## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認/標準の詳細

|             |            |
|-------------|------------|
| 認証書番号 (DNV) | TAA000011A |
|-------------|------------|

## 接続データ

|                                          |                     |                                          |                   |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------|
| 導体接続方法                                   | ねじ接続                | 被覆剥き長さ、定格接続                              | 8 mm              |
| 締付けトルク、最小                                | 0.5 Nm              | 締付けトルク、最大                                | 0.7 Nm            |
| クランプ範囲、定格接続                              | 2.5 mm <sup>2</sup> | クランプ範囲、最小                                | 1 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大                                | 2.5 mm <sup>2</sup> | 導体断面、固定式、最小                              | 1 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、固定式、最大                              | 2.5 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、細径撚線、最小                           | 1 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、細径撚線、最大                           | 2.5 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小 | 1 mm <sup>2</sup> |
| 配線接続断面、ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大 | 2.5 mm <sup>2</sup> | 導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最小         | 1 mm <sup>2</sup> |
| 導体断面、フレキシブル、AEH (DIN 46228-1)、最大         | 2.5 mm <sup>2</sup> | 配線接続断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最小              | 1 mm <sup>2</sup> |
| 配線断面、細径撚線、2本のクランプ可能な配線、最大                | 1.5 mm <sup>2</sup> | 刃寸法                                      | サイズPZ1            |

## 重要なメモ

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 製品情報 | 完全に開いたクランピングヨーク接続の接続済み導体非搭載 IP20。 |
|------|-----------------------------------|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |


# RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 図面

### 配線図




### グラフ




DC 負荷制限曲線 抵抗負荷

### グラフ




定格降下曲線 ベース組み合わせのリレー

### グラフ




AC 動作電圧範囲

### グラフ



機器耐用期間250 V AC resistive load 250 V AC 抵抗負荷

### 寸法図




# RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## プッシュイン接続搭載ソケット対応渡り配線

## RIDERSERIES RCM のソケット対応渡り配線



## 一般注文データ

|            |                            |                       |
|------------|----------------------------|-----------------------|
| 種別         | SCM-I QV P                 | バージョン                 |
| 注文番号       | <a href="#">8870850000</a> | RIDERSERIES RCM, 短絡接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248631698              |                       |
| 数量         | 10 ST                      |                       |

## 保護モジュール



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションのフリーフローダイオード、保護バリスタ、負荷抵抗器、RCフィルター搭載

## 一般注文データ

|            |                            |                                                   |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 1 6/230V             | バージョン                                             |
| 注文番号       | <a href="#">8869580000</a> | RIDERSERIES, 一体型フリーホイールダイオード, 定格制御電圧: 6...        |
| GTIN (EAN) | 4032248614523              | 230 V DC, プラグイン接続                                 |
| 数量         | 10 ST                      |                                                   |
| 種別         | RIM-I 1 R 110/230V         | バージョン                                             |
| 注文番号       | <a href="#">8870830000</a> | RIDERSERIES, ロード, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248631674              |                                                   |
| 数量         | 10 ST                      |                                                   |

## LED



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションの緑色または赤色 LED 搭載
- UC 電源電圧対応

## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 3 110/230VUC         | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">8869650000</a> | RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグ |
| GTIN (EAN) | 4032248614592              | イン接続                                                |
| 数量         | 10 ST                      |                                                     |

|            |                            |                                                     |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 3 110/230VUC GN      | バージョン                                               |
| 注文番号       | <a href="#">8869660000</a> | RIDERSERIES, LED モジュール, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグ |
| GTIN (EAN) | 4032248614721              | イン接続                                                |
| 数量         | 10 ST                      |                                                     |

## 保護モジュール



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションのフリーフローダイオード、保護バリスタ、負荷抵抗器、RCフィルター搭載

## 一般注文データ

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 3 110/230VAC RC      | バージョン                                                |
| 注文番号       | <a href="#">8869790000</a> | RIDERSERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 110...230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248606337              |                                                      |
| 数量         | 10 ST                      |                                                      |

## 保護バリスタ



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- 保護バリスタ付属
- UC 電源電圧対応

## 一般注文データ

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 4 230VUC VAR         | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">8869750000</a> | RIDERSERIES, 保護バリスタ, 定格制御電圧: 230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248606368              |                                                |
| 数量         | 10 ST                      |                                                |

## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 保持クリップ



RIDERSERIES RCM リレー対応保持クリップ

- 金属およびプラスチック製保持クリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                         |
|------------|----------------------------|-------------------------|
| 種別         | SCM-I CLIP M               | バージョン                   |
| 注文番号       | <a href="#">8869450000</a> | RIDERSERIES RCM, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4032248614301              |                         |
| 数量         | 10 ST                      |                         |
| 種別         | SCM-I CLIP P               | バージョン                   |
| 注文番号       | <a href="#">8869440000</a> | RIDERSERIES RCM, 保持クリップ |
| GTIN (EAN) | 4032248614295              |                         |
| 数量         | 10 ST                      |                         |

## 保護モジュール



RIDERSERIES RCI / RCM リレーソケットの差し込み式保護モジュール、オプションで保護機能の搭載が可能です。

- オプションのフリーフローダイオード、保護バリスタ、負荷抵抗器、RCフィルター搭載

## 一般注文データ

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 種別         | RIM-I 3 230VAC RC          | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">1172210000</a> | RIDERSERIES, RCフィルタ, 定格制御電圧: 230 V UC, プラグイン接続 |
| GTIN (EAN) | 4032248964420              |                                                |
| 数量         | 10 ST                      |                                                |

## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                            |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| 種別         | ESG 6/17 K MC NE WS        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1880120000</a> | ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248478804              |                                            |
| 数量         | 200 ST                     |                                            |
| 種別         | ESG 6/15 K MC NE GE        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1880130000</a> | ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 黄色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248478910              |                                            |
| 数量         | 200 ST                     |                                            |
| 種別         | ESG 6/15 K MC NE WS        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1880100000</a> | ESG, デバイスマーカー x 15 mm, PA 66, 色: 白色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248478781              |                                            |
| 数量         | 200 ST                     |                                            |
| 種別         | ESG 6/17 K MC NE GE        | バージョン                                      |
| 注文番号       | <a href="#">1880110000</a> | ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 黄色, 自己接着型 |
| GTIN (EAN) | 4032248478798              |                                            |
| 数量         | 200 ST                     |                                            |

## クロスヘッドスクリュードライバ、ポジドライブ製



VDE 絶縁ドライバーセット、最大1000 V AC および 1500 V DC の通電部品作業対応、DIN EN 60900。IEC 900。各部品は「GS」の安全検査を受けています。完全硬化の高合金クロームバナジウムモリブデン鋼製ブレード、ガンメタル仕上げ。

## 一般注文データ

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 種別         | SDIK SLIM PZ1 X 80         | バージョン                                     |
| 注文番号       | <a href="#">2749670000</a> | スクリュードライバ、刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118896411              |                                           |
| 数量         | 1 ST                       |                                           |

## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

|            |                            |                                             |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------|
| 種別         | SDIK PZ1 X 80              | バージョン                                       |
| 注文番号       | <a href="#">2749920000</a> | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 1 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118897227              |                                             |
| 数量         | 1 ST                       |                                             |

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 種別         | SDK PZ1 X 80               | バージョン                                          |
| 注文番号       | <a href="#">2749440000</a> | スクリュードライバー, 刃幅 (B): 14.5 mm, 80 mm, 刃厚み (A): 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118895667              |                                                |
| 数量         | 1 ST                       |                                                |

## ESG 6/15



長い耐用期間の補償：ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | ESG 6/15 MM WS             | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">2619940000</a> | ESG, デバイスマーカー, 6 x 15 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118626148              |                              |
| 数量         | 3000 ST                    |                              |

## ESG 6/17



長い耐用期間の補償：ESG

マルチカラーおよびマルチフォーマット型式のラベルは、接着階層が強いため、下面に対して最大限の接着力を発揮します。二重積層ポリエステルは、基材を非常に薄く、しかも破れにくくします。

MultiMark で得られるメリット

- 「様々な要件に対応するさまざまな素材」
- 多くのメーカーの機器で使用可能
- 使い慣れた形状のデバイスマーカー

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | ESG 6/17 MM WS             | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">2005100000</a> | ESG, デバイスマーカー, 6 x 17 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390728              |                              |
| 数量         | 3000 ST                    |                              |

## RCMKIT-I 230VAC 4CO AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## 空白



ESG は、多くの有名電気機器で使用されている、MultiCard フォーマットの実証済マーカースです。その結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラストで表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoff などのメーカーデバイスでは、

一目で、さまざまな種類の装置が利用できます：

- 総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式のタグ、種別に応じて対応します：
- 例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、タグレールにクリップ対応 ESG マーカーを付けます：
- 仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

## 一般注文データ

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 種別         | ESG 9/26 SCM-I MC NE WS    | バージョン                                        |
| 注文番号       | <a href="#">2558330000</a> | ESG, デバイスマーカー x 26 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能 |
| GTIN (EAN) | 4050118569049              |                                              |
| 数量         | 80 ST                      |                                              |