

SAI-M12L-KBC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



周辺デバイスには、より大きな電力を供給する必要が
あります。新型 M12 プラグインコネクタを使用すれ
ば、250 V および 2 A 以上を問題なく取り扱えます。小
型の A、K、L、S および T コードの M12 プラグインコネ
クタは、最大 630 V AC または 60 V DC および 12 A の
伝送に設計されています。

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | Crimp contact |
| 注文番号 | 2525650000 |
| 種別 | SAI-M12L-KBC-2.5 |
| GTIN (EAN) | 4050118537000 |
| 数量 | 50 items |

SAI-M12L-KBC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 長さ | 23.2 mm | 長さ (インチ) | 0.9134 inch |
| 正味重量 | 0.53 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|-----------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

| | | | |
|------|------|--------------|--------|
| 接触表面 | 金メッキ | 接続方式 | クリンプ接続 |
| 接点材質 | Cu | 公称電圧 | 63 V |
| 公称電流 | 16 A | プラギング回数 | 500 |
| 汚染度 | 3 | 接点形状 (オス/メス) | メス型 |

一般情報

| | | | |
|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 接続 1 | M12 Contact | 接続 2 | Crimp |
| 接点材質 | Cu | 接触表面 | 金メッキ |
| 配線接続断面、細径撲線、最小 | 2.5 mm ² | 配線接続断面、細径撲線、最大 | 2.5 mm ² |
| プラギング回数 | 500 | | |

標準

| | |
|--------|-----------------|
| コネクタ規格 | IEC 61076-2-111 |
|--------|-----------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000796 | ETIM 7.0 | EC000796 |
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |


SAI-M12L-KBC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



Socket connector

SAI-M12L-KBC-2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

Crimping tools**回転接点対応クリンプツール**

- ・ラチエットは精密なクリンプを保証します
- ・操作が不正確な場合のオプション許可
- ・接点の正確な位置を示す固定具付属。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | CTX CM 1.6/2.5 | バージョン |
| 注文番号 | 9018490000 | プレスツール, 接点対応圧着ツール, 0.14mm ² , 4mm ² , Wクリンプ |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | |
| 数量 | 1 ST | |