

## HS-HF 1.2-2.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

## 一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ、1.2 - 2.4 mm, 12.7 x 5 mm, 白色
注文番号	<a href="#">2526230000</a>
種別	HS-HF 1.2-2.4/12 MM W
GTIN (EAN)	4050118537383
数量	4000 items

## HS-HF 1.2-2.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.0303 inch
高さ	12.7 mm	高さ (インチ)	0.5 inch
幅	5 mm	幅 (インチ)	0.1968 inch
正味重量	0.11 g		

## 温度

動作温度範囲 -55...105 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	5 mm
動作温度範囲、最大	105 °C	動作温度範囲、最小	-55 °C
色	白色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリオレフィン	印刷文字	非搭載
互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	動作温度範囲	-55...105 °C
ロールあたりの数	4000		

## 導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	0.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.25 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	2.4 mm
導体外径、最小	1.2 mm	収縮率	2:1
推奨収縮温度	90 °C	導体外径	1.2 - 2.4 mm
接続配線の断面	0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**HS-HF 1.2-2.4/12 MM W**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## HS-HF 1.2-2.4/12 MM W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2448880000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	<a href="#">1357420000</a>	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	<a href="#">2672590000</a>	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	