

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システム M-Print® PRO が、あらゆるラベリング作業を最適化します。

- 色分けされた高品質ポリエステル製ラベル
- 柔軟な材質と厚い接着層により、THM GEW は、ケーブルやホースなどの角度付き、または円形の対象物に使用できます
- ロールパッケージ THM ET S7 を使用して、Siemens 製 Simatic 200S、S7-300、S7-400 モジュールにラベル を付けることができます
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。
- THM MultiMark または THM MultiMark Plus の熱転送 プリンターでのラベリング

#### 一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカー, 白色
注文番号	<u>2539400000</u>
種別	THM ET DIA 55 WS
GTIN (EAN)	4050118570168
数量	1000 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
OHS	適合			
<b>寸法と重量</b>				
深さ	0.35 mm	奥行き(インチ)	0.0138 inch	
<b>I</b> 径	55 mm	正味重量	1.07 g	
温度			,	
)作温度範囲	-50100 °C	連続動作温度、最小	-50 °C	
更続動作温度、最大 	100 °C			
<b>環境製品コンプライアン</b> に	ス		<u>'</u>	
oHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
EACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
-般データ			(	
<b>、</b> 「一ジョン	自己接着型	UL 94 可燃性等級	НВ	
、 フョン 加作温度範囲、最大	100°C	 動作温度範囲、最小	-50 °C	
	 白色	 ハロゲン	いいえ	
	ポリプロピレン	印刷文字		
<u>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</u>	-50100 °C		11 10 4%	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
*** 事体およびケーブルマー;	<del>1</del> —			
<b>∮体およびケーブルマー</b> ;	<b>カー</b> いいえ			
<b>∮体およびケーブルマー</b> ; \ロゲン				
<b>∳体およびケーブルマー</b> ∖ロゲン <b>}類</b>	いいえ	ETIM 7.0	EC001388	
<b>∳体およびケーブルマー</b> ∖ロゲン <b>}類</b> TIM 6.0	いいえ EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
<b>∳体およびケーブルマー</b> ヘロゲン <b>}類</b> TIM 6.0 TIM 8.0	いいえ EC001288 EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
<b>∳体およびケーブルマー</b> ヘロゲン <b>}類</b> TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0	いいえ EC001288 EC001288 EC001288	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001288 27-40-06-29	
iph は で か で で で で で で で で で で で で で で で で で	EC001288 EC001288 EC001288 EC001288 27-40-06-29	ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC001288 27-40-06-29 27-40-06-29	
算体およびケーブルマー: ヘロゲン <b>}類</b> TIM 6.0 TIM 8.0 TIM 10.0	いいえ EC001288 EC001288 EC001288	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC001288 27-40-06-29	

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

#### 一般注文データ

種別 RIBBON MM-HS 60/300 SW 注文番号 2448880000

バージョン

Ink ribbon

GTIN (EAN) 4050118462944

数量

作成日 04.11.2025 02:57:58 MEZ

4 カタログステータス / 図面