データシート

# CPS 5.00/09/90F SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| 注文番号 | 2644560000 |
| 種別 | CPS 5.00/09/90F SN GN BX |
| GTIN (EAN) | 4050118642414 |
| 数量 | 36 items |
| 製品データ | IEC: 630 V / 18 A / 0.2 - 4 mm²<br>UL: 300 V / 18 A / AWG 26 - AWG 14 |
| パッケージ | 箱 |

データシート

# CPS 5.00/09/90F SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| MAMID承認件数 | |
| ROHS | 適合 |
| UL File Number Search | UL ウェブサイト |
| 証明書番号（cURus） | E60693 |

### 寸法と重量

| | |
|---|---|
| 正味重量 | 19.25 g |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外（該当する場合/既知の場合） | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | d5655e4a-7bb0-47c8-bd67-25d5021f9ded |

### システムパラメータ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 製品ファミリー | OMNIMATE信号 – BL/SL 5.08シリーズ | 接続方式 | フィールド接続 |
| 導体接続方法 | クランプヨークねじ接続 | ピッチ (mm) (P) | 5.00 mm |
| ピッチ (インチ) (P) | 0.197 " | 極数 | 9 |
| L1 (mm) | 40.00 mm | L1 (インチ) | 1.576 " |
| 行数 | 1 | ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
| 被覆剥き長さ | 7 mm | 締付けトルク、最小. | 0.5 Nm |
| 締付けトルク、最大. | 0.55 Nm | クランプネジ | M 3 |
| スクリュードライバー刃 | 0.6 x 3.5 | プラギング回数 | 25 |
| 差し込み力 / 極、最大. | 9 N | 引張強度/極、最大. | 6 N |

### 材料データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 絶縁材 | PA | 色 | ペールグリーン |
| カラーチャート（類似） | RAL 6021 | 絶縁材グループ | I |
| 絶縁抵抗 | 500 MΩ | Moisture Level (MSL) | |
| UL 94 可燃性等級 | V-0 | 接点ベース素材 | 銅合金 |
| 接点材質 | 銅合金 | 接触表面 | 錫メッキ |
| 錫メッキの種別 | つや消し | 保管温度、最小 | -40 °C |
| 保管温度、最大 | 70 °C | 動作温度、最小 | -40 °C |
| 動作温度、最大 | 105 °C | | |

### 接続に適した導体

| | | | |
|---|---|---|---|
| クランプ範囲、最小 | 0.2 mm² | クランプ範囲、最大 | 4 mm² |
| 配線接続断面 AWG、最小 | AWG 26 | 導体接続断面積 AWG、最大. | AWG 14 |
| 固定式、最小 H05（07） V-U | 0.2 mm² | 固定式、最大 H05（07） V-U | 2.5 mm² |
| 撚線、最小 H07V-R | 0.12 mm² | 撚線、最大. H07V-R | 4 mm² |
| フレキシブル、最小 H05（07） V-K | 0.2 mm² | フレキシブル、最大H05（07） V-K | 2.5 mm² |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小. | 0.2 mm² | プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大 | 2.5 mm² |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小. | 0.2 mm² | ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大 | 2.5 mm² |

# CPS 5.00/09/90F SN GN BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### IEC規格に準拠した公称データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格電流、最小極数 （Tu=20°C） | 18 A | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 630 V |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 320 V | サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3 | 250 V |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 II/2 | 4 kV | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/2 | 4 kV |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/ 汚染度 III/3 | 4 kV | | |

### CSAにに準拠した公称データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V | 定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V |
| 定格電流 （グループ B/CSA 使用） | 18 A | 定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A |
| 導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 | 導体断面積、AWG、最大 | AWG 14 |

### UL 1059に準拠した公称データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 設定 （cURus） | CURUS | 証明書番号 （cURus） | E60693 |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V | 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V |
| 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 18 A | 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A |
| 導体断面積、AGW、最小 | AWG 26 | 導体断面積、AWG、最大 | AWG 14 |
| 承認値への参照 | 仕様は最大値です – 詳細については承認証明書を参照してください。 | | |

### 梱包

| | | | |
|---|---|---|---|
| パッケージ | 箱 | VPE 長 | 0.00 mm |
| VPE幅 | 0.00 mm | VPEの高さ | 0.00 mm |

### 重要なメモ

| | |
|---|---|
| 注意事項 | • Only compatible with OMNIMATE basic products<br>• P on drawing = pitch<br>• Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.<br>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.<br>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load<br>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months |

### 分類


| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002638 | ETIM 9.0 | EC002638 |
| ETIM 10.0 | EC002638 | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 | | |

# CPS 5.00/09/90F SN GN BX


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


## 図面





CPS 5.00/../90 - CH 5.00/../180




CPS 5.00/../90 - CH 5.00/../180




CPS 5.00/../90 - CHDV 5.00/../90G




CPS 5.00/../90 - CHDV 5.00/../90G

