

## END CAP G+S 2L/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



エンドキャップとカバーは、バスバーの切断長さや、独立接触の場合でも、システム内で必要な沿面距離を確保し、DIN EN 50274 に従ってフィンガーセーフを保証します。

## 一般注文データ

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
| バージョン      | 端子カバー, グレー, 高さ: 9.3 mm, 幅: 8.2 mm, 深さ: 14.5 mm |
| 注文番号       | <a href="#">2658980000</a>                     |
| 種別         | END CAP G+S 2L/10                              |
| GTIN (EAN) | 4050118671544                                  |
| 数量         | 10 items                                       |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。                          |
| 利用可能期限     | 2025-06-01T00:00:00+02:00                      |

## END CAP G+S 2L/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 14.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.5709 inch |
| 高さ   | 9.3 mm  | 高さ (インチ)  | 0.3661 inch |
| 幅    | 8.2 mm  | 幅 (インチ)   | 0.3228 inch |
| 正味重量 | 0.4 g   |           |             |

## 温度

|      |               |
|------|---------------|
| 周囲温度 | -5 °C...40 °C |
|------|---------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 材料データ

|   |     |
|---|-----|
| 色 | グレー |
|---|-----|

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |