

**THM MULTIMARK PLUS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

**一般注文データ**

バージョン	マーキングシステム、熱転写プリンター、熱伝達、300 DPI, MultiMark, シュリンクフィットのスリーブ、ラベルリール
注文番号	<a href="#">2599440000</a>
種別	THM MULTIMARK PLUS
GTIN (EAN)	4050118626360
数量	1 items

## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

## 寸法と重量

深さ	274 mm	奥行き (インチ)	10.7874 inch
高さ	446 mm	高さ (インチ)	17.559 inch
幅	242 mm	幅 (インチ)	9.5275 inch
正味重量	10000 g		

## 温度

周囲温度 5 °C...40 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7d9d08e1-8ede-49b5-a637-5ea27a383bef

## システムにラベルを貼付

マーカー種別	MultiMark, シュリンク フィットのスリーブ, ラベ ルリール	システム要件	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
印刷方法	熱伝達	インターフェース	USB 2.0, Ethernet
ソフトウェア	M-PRINT® PRO	電源電圧	100...240 V AC
オペレーティングシステム	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	印刷速度	max. 150 mm/s
印刷解像度、最大	300 DPI	充電式バッテリでの動作	該当なし
同梱	THM MultiMark, USB ケー ブル, 主電源ケーブル, ユー ロプラグ, USプラグ, 英国 プラグ, プリンタドライバ, リボンMM-TB 25/360 SW インクリボン, リボンMM 110/360 SWインクリボ ン, インクリボンコア, 印 刷ローラー, 加圧ローラー, W-LANスティック		

## 分類

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		


## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER MF	バージョン
注文番号	<a href="#">2661610000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681222	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK PLUS ROLLER M...	バージョン
注文番号	<a href="#">2661620000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681239	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK PLUS ROLLER TB	バージョン
注文番号	<a href="#">2661600000</a>	
GTIN (EAN)	4050118681246	
数量	1 ST	
種別	MULTIMARK PLUS PERFORAT...	バージョン
注文番号	<a href="#">1540770000</a>	Cutting kit
GTIN (EAN)	4050118345711	
数量	1 ST	

## THM MULTIMARK PLUS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## M-Print® PRO



マーカーとラベル対応の M-Print® PRO 印刷および配列ソフトウェアは、ワイドミュラーのラベルとマーカーの印刷と配列を行う Windows® ベースのプロフェッショナル向けソリューションです。このソフトウェアを使用すると、電気機器の識別プロセスを最適化できます。マーキング対象物の設計、配列を簡単に、プロフェッショナル品質で、迅速に実施できます。テキスト、フレーム、配線、グラフィック、バーコード、シリアルナンバー、写真が含まれます。

- ウェブサイトおよび製品データシートにリンクする、全ラベルおよびマーカー(画像を含む)の総合製品カタログ
- マーカーとラベルは、必要なレベルで設計できます
- 個別テキスト文字の個別設定書式(RTF)
- テキストとその形式をコピーして貼り付け
- UNICODE をサポートする 20 言語で利用可能
- ラベルやスプレッドシートのデータ入力、または Microsoft Excel の直接入力
- スケールの作成数値、および英数字のカウンターと配列
- 広範な画像形式 (\*.bmp、\*.wmf、\*.png、\*.ico、\*.jpeg、\*.jpg、\*.tif、\*.gif)
- 電気工学で使用されるシンボルを含むイメージライブラリ
- 製品プリンターの割り当てオプション、例として、PrintJet 対応 ESG 9/20、MultiMark 熱転写プリンター
- インターネット経由のオンライン更新サービス
- ワイドミュラーコンフィギュレータ(WMC)インターフェース
- 独自のインポートスクリプトを作成するための、さまざまなファイル形式 (\*.txt、\*.csv、\*.xml など) のインポートウィザード
- CAE システムからのデータ転送
- 恒久的な印刷プレビュー：設計段階でも、WYSIWYG 編集で印刷結果がどのように表示されるかを確認
- サポートされる出力装置：ワイドミュラーの全プリンター(PrintJet CONNECT、THMMultiMarkなど)、および Microsoft Windows® ドライバー搭載の標準プリンター
- 出力装置の最適かつ高速な適応
- マーカーとラベルのマルチレベル構造

## 一般注文データ

種別	M-PRINT PRO	バージョン
注文番号	<a href="#">1905490000</a>	マーキング用ソフトウェア、ソフトウェア、Windows 10, Windows 11,
GTIN (EAN)	4032248526291	プリントソフトウェア
数量	1 ST	