

## THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な接着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

## 一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカー, 2.8 - 7 mm, 20 x 32 mm, 白色
注文番号	<a href="#">2621500000</a>
種別	THM WO 20/32 WS
GTIN (EAN)	4050118625547
数量	3000 items

## THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	20 mm	高さ (インチ)	0.7874 inch
幅	32 mm	幅 (インチ)	1.2598 inch
正味重量	0.12 g		

## 温度

動作温度範囲	-40...
--------	--------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷種別	ニュートラル	
バージョン	自己接着型	
幅	32 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	白色	
ハロゲン	いいえ	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
ラベリングフィールドのサイズ	9 x 20 mm	
互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Conductor and cable markers	
動作温度範囲	-40...	
ロールあたりの数	3000	

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	7 mm
導体外径、最小	2.8 mm	導体外径	2.8 - 7 mm

## 分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM WO 20/32 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## THM WO 20/32 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	