

**THM WO 24/69 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗からマークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

**一般注文データ**

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカー, 5 - 16 mm, 24 x 69 mm, 白色
注文番号	<a href="#">2621520000</a>
種別	THM WO 24/69 WS
GTIN (EAN)	4050118625523
数量	1000 items

**THM WO 24/69 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.03 mm	奥行き (インチ)	0.001 inch
高さ	24 mm	高さ (インチ)	0.9449 inch
幅	69 mm	幅 (インチ)	2.7165 inch
正味重量	0.2 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...
--------	--------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**一般データ**

印刷種別	ニュートラル		
バージョン	自己接着型		
幅	69 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	白色		
ハロゲン	いいえ		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール	
ラベリングフィールドのサイズ	16 x 24 mm		
互換性を有するプリンター	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Conductor and cable markers		
動作温度範囲	-40...		
ロールあたりの数	1000		

**導体およびケーブルマーカー**

ハロゲン	いいえ	導体外径、最大	16 mm
導体外径、最小	5 mm	導体外径	5 - 16 mm

**分類**


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**THM WO 24/69 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



**THM WO 24/69 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

### 一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	