

HS-FR 3.2-6.4/50 MM Y


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



熱収縮性のスリーブは、2辺に印刷可能で、ケーブルや導体のマーキングや絶縁に使用できます。細線仕様で熱収縮性の高い材質で、導体の周りに完全にフィットし、スペースを節約できます。

一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ―, 3.2 - 6.4 mm, 49.8 x 10.3 mm, 黄色
注文番号	2621810000
種別	HS-FR 3.2-6.4/50 MM Y
GTIN (EAN)	4050118625233
数量	1000 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2025-08-31T00:00:00+02:00
代替製品	HS-HF 3.2-6.4/50 MM Y

HS-FR 3.2-6.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.77 mm	奥行き (インチ)	0.0303 inch
高さ	49.8 mm	高さ (インチ)	1.9606 inch
幅	10.3 mm	幅 (インチ)	0.4055 inch
正味重量	0.6 g		

温度

動作温度範囲 -55...125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

印刷種別	ニュートラル	幅	10.3 mm
動作温度範囲、最大	125 °C	動作温度範囲、最小	-55 °C
色	黄色	ハロゲン	いいえ
基本材質	ポリオレフィン	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	10.3 x 49.8 mm	互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
動作温度範囲	-55...125 °C	ロールあたりの数	1000

導体およびケーブルマーカ

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 10	ハロゲン	いいえ
配線接続断面 AWG、最小	AWG 16	導体断面、最大	6 mm ²
導体断面、最小	1.5 mm ²	導体外径、最大	6.4 mm
導体外径、最小	3.2 mm	収縮率	2:1
推奨収縮温度	90 °C	導体外径	3.2 - 6.4 mm
接続配線の断面	1.5 - 6 mm ²		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

HS-FR 3.2-6.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

図面



HS-FR 3.2-6.4/50 MM Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM-HS 60/300 SW	バージョン
注文番号	2448880000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118462944	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK




熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER 115	バージョン
注文番号	1357420000	
GTIN (EAN)	4050118160314	
数量	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	バージョン
注文番号	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
数量	1 ST	