

## FP ENC DR07 080 XC A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FieldPower® ポックス対応の、非常に広い範囲のアクセサリ。  
ケーブルシール、端子レール、ロック材など。

## 一般注文データ

バージョン	Field Power®ターミナルレール, スチール、亜鉛メッキ, 80 mm, アルミニウム製蓋用
注文番号	<a href="#">2633730000</a>
種別	FP ENC DR07 080 XC A
GTIN (EAN)	4050118664379
数量	5 items

## FP ENC DR07 080 XC A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

RoHS	適合
------	----

## 寸法と重量

深さ	7.5 mm	奥行き (インチ)	0.2953 inch
高さ	35 mm	高さ (インチ)	1.378 inch
幅	80 mm	幅 (インチ)	3.1496 inch
正味重量	26 g		

## 温度

保管温度	動作温度	-40 °C...85
------	------	-------------

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

基本材質	スチール、亜鉛メッキ	絶縁材	スチール
色	銀色	取り付け方式	ねじ取り付け
取り付け位置、取り付け通知	アルミニウム製蓋用	設置アドバイス	ネジ付属
バージョン	スロット付き		

## 一般仕様

設置アドバイス	ネジ付属	絶縁材	スチール
基本材質	スチール、亜鉛メッキ	色	銀色

## 分類

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**FP ENC DR07 080 XC A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



## FP ENC DR07 080 XC A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

## ビット E6,3 - Torx



ワイドミュラービットは、品質、広い範囲、効率の良さから、ユーザーに人気の高い標準ビットです。コンピュータ制御硬化法は、ワイドミュラーが一貫して高い品質基準の保証を可能にします。

高品質原料の使用は、関連する DIN 規格で指定されたトルクよりもはるかに高いトルクに到達を可能にします：

- PH/PZ ビット対応 DIN 5261、
- マイナスピット対応 DIN 5263、
- TORX ビット対応カムカ一社規格

このことは、高トルクでの長寿命、ひいては標準的な状況での理想条件を意味します。

## 利点：

- すべてのタイプのネジに適しています。硬度値が 59 ~ 61 HRC であるため、手動式ツールと電動ツールの両方での使用に適しています。
- 耐摩耗性が良く、したがって長寿命です。
- すべての DIN ネジに最適なフィットを適用すると、低摩耗と最適なトルク伝達を実現します。
- 高い品質基準を有し、関連する ISO 規格準拠で、プロフェッショナルの品質基準を満たすように製造。

## 一般注文データ

種別	BIT E6,3 T20 X 150
----	--------------------

注文番号	<a href="#">2821510000</a>
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4064675359050
------------	---------------

数量	5 ST
----	------

バージョン
-------

取付けツール
--------

## DMS PRO



ワイドミュラーのトルクスクリュードライバーは人間工学的デザインなので、片手での使用に最適です。これらは、あらゆる設置位置で疲労を感じることなく使用できます。また、自動トルクリミッタ搭載で、高い再現精度を有します。

## 一般注文データ

種別	DMS PRO
----	---------

注文番号	<a href="#">1479120000</a>
------	----------------------------

GTIN (EAN)	4050118287011
------------	---------------

数量	1 ST
----	------

バージョン
-------

Mounting tool
---------------