

## SAIBP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

## 一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12
注文番号	<a href="#">2681580000</a>
種別	SAIBP-5A-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759754
数量	1 items

## SAIBP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus)

E307231

## 寸法と重量

正味重量

19 g

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	Ni/Au	接続方式	PUSH IN
ハウジング主要材質	PA 66	絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	3 mm
導体断面、最大	0.75 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
公称電圧	60 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
接点形状 (オス/メス)	メス型	シールド接続	いいえ
スレッドリング材質	ダイキャスト 亜鉛	ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C

## 一般情報

極数	5	接続 1	M12
接続 2	PUSH IN	ハウジング主要材質	PA 66
接続スレッド	M12	接触表面	Ni/Au
保護度合い	IP67		

## 標準

鉄道車両の火災の安全性	DIN EN 45545-2	準拠した耐衝撃および防振	EN 50155:2001, DIN EN 61373
-------------	----------------	--------------	-----------------------------

## 分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAIBP-5A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

図面



極スキーム

