

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ





最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを 提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。 M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12
注文番号	<u>2681630000</u>
種別	SAIBWP-M-5A-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759808
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号 (cUlus)	F307231	

寸法と重量

正味重量 40.48 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
מלילויות לא סו וסוו	十版(心脉なり)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	Ni/Au	接続方式	PUSH IN
ハウジング主要材質	PA 66	絶縁抵抗	≥ 100 MΩ
ケーブル直径、最大	8 mm	ケーブル直径、最小	4 mm
導体断面、最大	0.75 mm ²	導体断面、最小	0.14 mm ²
公称電圧	60 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	污染度	3
接点形状(オス/メス)	メス型	シールド接続	はい
スレッドリング材質	ダイキャスト亜鉛	ハウジングの温度範囲	-40 +85 ° C

一般情報

極数	5	接続 1	M12	
接続 2	PUSH IN	ハウジング主要材質	PA 66	
接続スレッド	M12	接触表面	Ni/Au	
	IP67			

標準

鉄道車両の火災の安全性	DIN EN 45545-2	準拠した耐衝撃および防振	EN 50155:2001, DIN EN 61373
分類			
ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

カタログステータス / 図面 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



