


**ESG 8/17 OF MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



ESG は、多くの有名電気機器で使用されてい  
る、MultiCard フォーマットの実証済マークです。その  
結果、高品質デバイスへのマーキングが高コントラスト  
で表示されます。

Siemens、ABB、Beckhoffなどのメーカーデバイスで  
は、

一目で、さまざまな種別の装置が利用できます：

- ・総合的な用途のタグ、自己接着型またはクリップオン式  
のタグ、種別に応じて対応します：
- ・例えばサーキットブレーカーなどの調整機器の場合は、  
タグレールにクリップ対応 ESG マークを付けます：
- ・仕様に準拠した個別のレーザー品質印刷

カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関して  
は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または  
M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお  
送りください。

**一般注文データ**

バージョン	ESG, デバイスマーカー x 17 mm, PA 66, 色: 白色, プラグ接続可能
注文番号	<a href="#">2681860000</a>
種別	ESG 8/17 OF MC NE WS
GTIN (EAN)	4050118802931
数量	200 items

**ESG 8/17 OF MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

RoHS	適合
------	----

**寸法と重量**

深さ	0.8 mm	奥行き (インチ)	0.0315 inch
高さ	8 mm	高さ (インチ)	0.315 inch
幅	17 mm	幅 (インチ)	0.6693 inch
正味重量	0.34 g		

**温度**

動作温度範囲	-40...100 °C
--------	--------------

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.003 kg CO2 eq.

**一般データ**

抵抗コード準拠の素材色	9
バージョン	プラグ接続可能
幅	17 mm
UL 94 可燃性等級	V-2
動作温度範囲、最大	100 °C
動作温度範囲、最小	-40 °C
色	白色
ハロゲン	いいえ
基本材質	PA 66
印刷文字	非搭載
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard
互換性を有するプリンター	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>
組み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Device markers
動作温度範囲	-40...100 °C
用途/製造元	Ifm-electronic AC5200

**装置マーカー**

ハロゲン	いいえ
------	-----

**分類**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**ESG 8/17 OF MC NE WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

図面

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

