


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗から マークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカー, 4.9 - 9.8 mm,
	25 x 38.1 mm, 白色
注文番号	<u>2711890000</u>
種別	THM WO-Q 25/38.1 WS
GTIN (EAN)	4050118750041
数量	1000 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

_	-	_
-60	=,	л

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
- 深さ	0.03 mm	奥行き(インチ)	0.0012 inch
高さ	25 mm	 高さ(インチ)	0.9842 inch
<u></u> 幅	38.1 mm	 幅(インチ)	1.5 inch
正味重量	0.15 g		
動作温度範囲	-40150 °C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは	含まれていません	
一般データ			
接着剤	ポリアクリレート接着剤		
印刷の配置	水平および垂直		
印刷種別	ニュートラル		
幅	38.1 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0		
動作温度範囲、最大	150 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	白色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリエステルフィルム		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリ-	ール
UL 969 準拠の認可	はい		
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM	MULTIMARK PLUS	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Conductor		
動作温度範囲	-40150 °C		
ロールあたりの数	1000		
導体およびケーブルマーカー			
)	
ハロゲン	いいえ		75 mm²
導体外径、最大	9.8 mm	- 導体外径、最小	4.9 mm
導体外径	4.9 - 9.8 mm	接続配線の断面	75 mm ²
分類			
ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-28-11-02
FCLASS 15.0	27-26-11-02	LCLASS 14.0	21-20-11-02

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 76/360 SW	バージョン
注文番号	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
数量	1 ST	
種別	RIBBON MM 110/360 SW	パージョン
種別 注文番号	RIBBON MM 110/360 SW 2005070000	バージョン Ink ribbon
	· ·	
注文番号	2005070000	

カタログステータス / 図面 4