


## SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



包括的な MultiMark 製品ファミリーを使用すると、すべての制御盤で最適な構造と持続的なマーキングを実現できます。この例は、新しいスリムフィックス配線マーカ―です。特にすばやく印刷、およびスナップできます。同時に、振動耐久性と衝撃耐久性の最高要件を満たします。配線マーカ―はオープン設計で、配線プロセスの前後に容易に迅速に導入できる。

## 一般注文データ

バージョン	導体およびケーブルマーカ―, 2.5 - 4 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">2719260000</a>
種別	SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE
GTIN (EAN)	4050118888294
数量	600 items

## SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

幅	5.7 mm	幅 (インチ)	0.2244 inch
長さ	24 mm	長さ (インチ)	0.9449 inch
正味重量	0.45 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

印刷の配置	水平および垂直	印刷種別	ニュートラル
バージョン	足を素早く踏み入れて	幅	5.7 mm
UL 94 可燃性等級	V-2	動作温度範囲、最大	90 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	色	黄色
ハロゲン	いいえ	長さ	24 mm
基本材質	PC-ABS, TPU	印刷文字	非搭載
ラベリングフィールドのサイズ	4.9 x 21.5 mm	ロールあたりの数	600

## 導体およびケーブルマーカー

ハロゲン	いいえ	導体断面、最大	4 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	3.3 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	4 mm
導体外径、最小	2.5 mm	導体外径	2.5 - 4 mm
接続配線の断面	3.3 - 4 mm <sup>2</sup>		

## 分類


ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面




## SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	MULTIMARK ROLLER SFM 4	バージョン
注文番号	<a href="#">2835010000</a>	
GTIN (EAN)	4064675427346	
数量	1 ST	

## インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

## 一般注文データ

種別	RIBBON MM-TB 25/360 SW	バージョン
注文番号	<a href="#">2005090000</a>	インクリボン
GTIN (EAN)	4050118390216	
数量	1 ST	