


IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com



シングルペアイーサネット PCB ソケット

シングルペアイーサネットは、データと電力を伝送するために必要な配線ペアが1つだけの技術です。その結果、SPEはフィールドレベル以上のネットワークとして推奨されるようになることが期待されます。シングルペアイーサネット (SPE) の利点は次の通りです：

- 整合性：シングルペアイーサネット (SPE) により、センサーからクラウドへのラウドまでイーサネットベースの統一された通信を実現
- 将来性：インダストリー4.0とIIoTのためのキーテクノロジー
- 柔軟性：最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新的：軽量化、省スペース化、設置工数の削減。

一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, SPEコネクタ (シングルペアイーサネット), クリップオンフランジ, THT/THRはんだ接続, 1.80 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (l): 2.1 mm, Ni/Au, 銀色, Tape
注文番号	2726010000
種別	IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL
GTIN (EAN)	4050118810769
数量	100 items
パッケージ	Tape
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2026-06-30T00:00:00+02:00
代替製品	SPE P20 R1H 2.1 6 N/N TU

IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E316369

寸法と重量

深さ	14.2 mm	奥行き (インチ)	0.5591 inch
高さ	5.95 mm	高さ (インチ)	0.2343 inch
幅	3.65 mm	幅 (インチ)	0.1437 inch
長さ	14.2 mm	長さ (インチ)	0.5591 inch
正味重量	3 g		

温度

取り付け温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

システム仕様

極数	2	LED	いいえ
ソルダーピン長 (l)	2.1 mm	PCB の取り付け	THT/THRはんだ接続
ピッチ (インチ) (P)	0.071 "	シールド材質	銅・錫
シールド	はい	側面終端、特性	クリップオンフランジ
差し込み力 / 極、最大	3.5 N	転送速度	10/100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10/100/1000 MBit/s
引張強度 / 極、最大	6.7 N	接続方式	はんだ接続
カテゴリー	T1-B	ピッチ (mm) (P)	1.80 mm
保護度合い	IP20	プラグング回数	750
外向きエルボ	90°	シールド面	錫メッキ
性能カテゴリ	T1-B 10/100 MBit/s, 1000 MBit/s, 10/100/1000 MBit/s	はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動はんだ付け, フローはんだ付け
差し込み力 / 極、最小	9.10 N	引張強度 / 極、最大	3.40 N
はんだピン寸法	八角形	はんだピン位置の公差	0.1 mm

標準

コネクタ規格

IEC 63171-2

電気プロパティ

耐電圧、接点 / シールド	2250 V DC	耐電圧、接点 / 接点	1000 V DC
絶縁抵抗	≥ 500 MΩ	公称電圧	72 V
定格電流	4 A	PoE / PoE+	IEEE 802.3bu/cgに準拠したPoDL

IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

材料データ

絶縁材	LCP	色	銀色
カラーチャート (類似)	RAL 7001	絶縁抵抗	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点ベース素材	CuMg	接点材質	銅合金
接触表面	Ni/Au	はんだ接続の層構造	2...4 μm Ni / ≥ 0.25 μm Au
プラグ接点の層構造	2...4 μm Ni / ≥ 0.25 μm Au	動作温度、最小	-40 °C
動作温度、最大	85 °C		

梱包

パッケージ	Tape	VPE 長	329.00 mm
VPE幅	329.00 mm	VPEの高さ	31.00 mm

重要なメモ

注意事項

分類



ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面




IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

図面

www.weidmueller.com



IE-PCB-SPE-P-90V2.1-THR RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

対応

IP20 パッチケーブル



シングルペアイーサネットは、データと電力を転送するために必要な配線ペアがひとつだけの技術です。その結果、シングルペアイーサネットはフィールドレベル及び上位のネットワークで効果を発揮します。シングルペアイーサネットの利点

- 整合性：シングルペアイーサネットによる、センサーからクラウドへのイーサネットベースの一貫した通信を実現
- 将来性：インダストリー4.0とIIoTのためのキーテクノロジー
- 柔軟性：最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新性：軽量で、必要スペースが少なく、設置作業が少ない

一般注文データ

種別	IE-S1DS2VE0010T01T01-E	バージョン
注文番号	2725850010	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
GTIN (EAN)	4050118824544	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 1 m
種別	IE-S1DS2VE0020T01T01-E	バージョン
注文番号	2725850020	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
GTIN (EAN)	4050118825312	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 2 m
種別	IE-S1DS2VE0030T01T01-E	バージョン
注文番号	2725850030	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
GTIN (EAN)	4050118825329	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 3 m
種別	IE-S1DS2VE0050T01T01-E	バージョン
注文番号	2725850050	パッチケーブル, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
GTIN (EAN)	4050118825336	レート, SPEプラグ(IEC 63171-2) - IP20ソケット接点ストレート, T1-
数量	1 ST	B, PVC, 5 m