データシート

# PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| 注文番号 | 2732160020 |
| 種別 | PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-2M |
| GTIN (EAN) | 4099986602120 |
| 数量 | 1 items |

データシート

# PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-2M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | |
|---|---|
| 正味重量 | 338 g |

### 公称データUL

| | |
|---|---|
| 合計電流、最大 | 0.125 A |

### 一般データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 2 m | 最適 | アナログ信号 |
| 基本材質 | PVC | ケーブル | ケーブルLiYCY |
| インターフェースコネクタ | SUB-D FEMALE 25P | 極数、最小 | 20 極 |
| 外径 | 8.7 ± 1 mm | コネクタ PLC 側 | SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P |
| 導体断面積 | 0.25 mm² | | |

### 電気データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合計電流、最大 | 0.125 A | パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A |
| 抵抗 | ≤ 80 mΩ/m | 動作電圧 | ≤60 V ≤ 25 V AC |
| 容量（導体 / 本数） | 300 pF/m | 静電容量（導体 / シールド） | 300 pF/m |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |