データシート

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
- 断面積 0.14 mm² または 0.25 mm² の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
- インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。

ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

一般注文データ

注文番号	2732160025
種別	PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-2M5
GTIN (EAN)	4099986602137
数量	1 items

データシート

PAC-ET200SP-BR-SD25-V0-2M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS	適合

寸法と重量

正味重量	394 g

公称データUL

合計電流、最大	0.125 A

一般データ

ケーブル長	2.5 m	最適	アナログ信号
基本材質	PVC	ケーブル	ケーブルLiYCY
インターフェースコネクタ	SUB-D FEMALE 25P	極数、最小	20 極
外径	8.7 ± 1 mm	コネクタ PLC 側	SIEMENS ET 200SP 6ES7193-6BP00-0BA0 16P
導体断面積	0.25 mm²		

電気データ

合計電流、最大	0.125 A	パス当たりの許容電流強度、最大	1 A
抵抗	≤ 80 mΩ/m	動作電圧	≤60 V ≤ 25 V AC
容量（導体 / 本数）	300 pF/m	静電容量（導体 / シールド）	300 pF/m

分類

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		