

## PAC-CTLX-SD37-V5-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



図に類似

組立済 PAC ケーブルは、PLC と PLC インターフェース間の電気的および論理的な接続を確立します。これらのケーブルは、次のコンポーネントで構成されています：

- 製造元の PLC コネクタ。
  - 断面積 0.14 mm<sup>2</sup> または 0.25 mm<sup>2</sup> の多極 LIYY または LYYCY ケーブル (シールド仕様)。
  - インターフェースに接続対応フラットケーブルコネクタ、SUB-D または RSV。
- ケーブルの導通と絶縁が自動的にテストされ、設計された機能が保証されます。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | 組立済ケーブル, PAC, ケーブルLiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 注文番号       | <a href="#">2733490100</a>                    |
| 種別         | PAC-CTLX-SD37-V5-10M                          |
| GTIN (EAN) | 4099986604612                                 |
| 数量         | 1 items                                       |

## PAC-CTLX-SD37-V5-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |        |
|------|--------|
| 正味重量 | 2694 g |
|------|--------|

## 温度

|      |             |      |             |
|------|-------------|------|-------------|
| 保管温度 | -10...60 °C | 動作温度 | -10...50 °C |
|------|-------------|------|-------------|

## 環境製品コンプライアンス

|           |           |
|-----------|-----------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
|-----------|-----------|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
|--------------------------|----|

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
|------|--------------------------------------|

## 一般データ

|            |   |
|------------|---|
| ケーブル長      | 10 m                                    |
| ケーブル       | ケーブルLiYCY                               |
| 極数、最小      | 37 極                                    |
| コネクタ PLC 側 | ROCKWELL CONTROL<br>LOGIX 1756-TBCH 36P |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| 基本材質         | PVC                  |
| インターフェースコネクタ | SUB-D FEMALE 37P     |
| 外径           | 12.4 ± 1 mm          |
| 導体断面積        | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## 電気データ

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 合計電流、最大     | 3 A               |
| 定格電圧        | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| 容量配線 / シールド | 300 pF/m          |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| パス当たりの許容電流強度、最大 | 1 A      |
| 容量配線 / 配線       | 300 pF/m |

## 分類

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |

|             |             |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0    | EC000237    |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |