

VPCB PV I+II M 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



'Abbildung ähnlich'

過電圧保護の対象範囲を網羅する多用途のアクセサリ。
例えば、多目的測定デバイスの V-TEST は、VSPC などの
差し込み式アレスタの機能を確認するために使用しま
す。

一般注文データ

注文番号	2665750000
種別	VPCB PV I+II M 1000
GTIN (EAN)	4050118686289
数量	20 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-06-01T00:00:00+02:00

VPCB PV I+II M 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	52.2 mm	奥行き (インチ)	2.0551 inch
高さ	61.6 mm	高さ (インチ)	2.4252 inch
幅	17.9 mm	幅 (インチ)	0.7047 inch
正味重量	20 g		

温度

保管温度	-40 °C...85 °C	動作温度	-40 °C...85 °C
湿度	湿度5 ~ 95%		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

EN 50178に準拠した絶縁協調

サージ電圧カテゴリー	III	汚染度	2
------------	-----	-----	---

一般データ

バージョン	その他	設計	その他
UL 94 可燃性等級	V-0	色	グレー
保護度合い	IP20		

公称データIEC/EN

極数	1	シグナリング接点	いいえ
電圧種別	DC	雷テスト電流limp (10/350 μs)	6.25 kA
放電電流 I最大 (8 / 20μs) 導体 - PE	40 kA	一体型バックアップヒューズ	いいえ

太陽光発電技術データ

雷テスト電流limp (10/350 μs)	6.25 kA	条件と要件	EN 50539-11
短絡電流 ISCPV	11 kA	放電電流 In (8/20μs)	20 kA
要件等級	タイプI/II	固定PVシステムの動作高さ	≤ 4000 m
PVシステム電圧、最大Ucpv	1500 V		

一般データ

極数	1	保護度合い	IP20
色	グレー		

接続データ

接続方式	はんだ接続
------	-------

VPCB PV I+II M 1000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

電気データ

電圧種別	DC
------	----

保証

時間間隔	5 年
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-14-03
ECLASS 15.0	27-17-14-03		

