

SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミューラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

クリンプ接続は、高い機能信頼性を特徴とします。この接続技術により、導体は接点にクリンプされ、次いでコンタクトキャリアに接合されます。導体と圧着部の接続部は、耐振性および長期的な安定性を有します。

クリンプ接点は別途注文する必要があります。

一般注文データ

バージョン	フィールド接続可能コネクタ, M12
注文番号	2672410000
種別	SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG
GTIN (EAN)	4050118765274
数量	1 items

SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

直径 15 mm 正味重量 19.5 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	LED	いいえ
接続方式	クリンプ接続	ハウジング主要材質	Cu合金Niメッキ
ケーブル直径、最大	9 mm	ケーブル直径、最小	4 mm
導体断面、最大	0.82 mm ²	導体断面、最小	0.08 mm ²
公称電圧	50 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67, ねじ込み	プラグイン回数	≥ 250
汚染度	3	接点形状 (オス/メス)	オス型
シールド接続	はい	スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-40 ... +85 °C		

一般情報

極数	5	接続 1	M12
接続 2	Crimp	ハウジング主要材質	Cu合金Niメッキ
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
配線接続断面、細径撚線、最小	0.08 mm ²	配線接続断面、細径撚線、最大	0.82 mm ²
導体断面、固定式、最小	0.08 mm ²	導体断面、固定式、最大	0.82 mm ²
保護度合い	IP67, ねじ込み	プラグイン回数	≥ 250

標準

コネクタ規格	IEC 61076-2-101	鉄道車両の火災の安全性	EN 45545 HL3
準拠した耐衝撃および防振	EN 50155:2001, DIN EN 61373		

分類

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		


SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図



寸法図




極スキーム



定格低減曲線

1 = Wire gauge 0.34 mm² / 0.5 mm²



SAISGC-M-5A-4/9-M12-CG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

シールドケーブルグラウンド



最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供しています

M8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。

クリンプ接続は、高い機能信頼性を特徴とします。この接続技術により、導体は接点にクリンプされ、次いでコンタクトキャリアに接合されます。導体と圧着部との接続部は、耐振性および長期的な安定性を有します。クリンプ接点は別途注文する必要があります。

一般注文データ

種別	SAI-M12-KSC-18/20	バージョン
注文番号	2664840000	Contact
GTIN (EAN)	4050118755091	
数量	100 ST	
種別	SAI-M12-KSC-20/22	バージョン
注文番号	2664850000	Contact
GTIN (EAN)	4050118755220	
数量	100 ST	
種別	SAI-M12-KSC-22/24	バージョン
注文番号	2673710000	Contact
GTIN (EAN)	4050118755060	
数量	100 ST	
種別	SAI-M12-KSC-26/28	バージョン
注文番号	2673720000	Contact
GTIN (EAN)	4050118755077	
数量	100 ST	

... M12 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

一般注文データ

種別	SAI-TMCSK	バージョン
注文番号	1381690000	プレスツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118183870	
数量	1 ST	